



产品特点

- 输入电压范围：165 - 264VAC/200 - 373VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-30℃ to +70℃
- 低待机功耗、高效率
- 4000VAC 高隔离电压
- 低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 符合 IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943 认证标准
- 可承受 300VAC 输入浪涌电压 5s
- 过电压等级 III (符合 EN61558)
- 满足 5000m 海拔应用
- 可输出临界过流值 1 小时(常温 25℃, 额定输入电压, 产品不损坏)

LM75-22Bxx 系列——是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、EN60335、GB4943 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

选型表

认证	产品型号*	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 (V)	效率 (230VAC, %/Typ.)	常温下最大容性负载 (μF)
UL/CE/CCC (认证中)	LM75-22B05	70	5V/14A	4.5-5.5	86	10000
	LM75-22B12	72	12V/6A	10.2-13.8	88	6000
	LM75-22B15	75	15V/5A	13.5-18	88	5000
	LM75-22B24	76.8	24V/3.2A	21.6-28.8	90	1500
	LM75-22B48	76.8	48V/1.6A	43.2-52.8	91.5	680

注：*所有型号均有两个衍生型号，产品端子带防护盖系列：LM75-22Bxx-C；产品带三防漆系列：LM75-22Bxx-Q。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	165	--	264	VAC
	直流输入	200	--	373	VDC
输入电压频率		47	--	63	Hz
输入电流	230VAC	--	--	1	A
冲击电流	230VAC 冷启动	--	65	--	
漏电流	240VAC	<0.75mA			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度	全负载范围	5V	--	±2	--	%
		12V/15V/24V/48V	--	±1	--	
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--		
负载调节率	0% - 100%负载	5V	--	±1	--	
		12V/15V/24V/48V	--	±0.5	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	5V	--	100	--	mV
		12V/15V	--	120	--	

		24V	--	150	--	
		48V	--	200	--	
温度漂移系数	0°C to 50°C, 230VAC		--	±0.03	--	%/°C
最小负载			0	--	--	%
待机功耗			--	--	0.3	W
掉电保持时间	230VAC		15	--	--	ms
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 5s		打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护			110% - 200% I _o , 自恢复			
过压保护	5V		≤6.3VDC (钳位保护, 异常消除时自动恢复至正常输出)			
	12V		≤16.2VDC (打嗝, 异常消除时自动恢复至正常输出)			
	15V		≤21.75VDC (打嗝, 异常消除时自动恢复至正常输出)			
	24V		≤33.6VDC (打嗝, 异常消除时自动恢复至正常输出)			
	48V		≤60VDC (钳位保护, 异常消除时自动恢复至正常输出)			

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳导轨电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入 - 地	测试时间 1 分钟, 漏电流 < 10mA	2000	--	--	VAC	
	输入 - 输出		4000	--	--		
	输出 - 地		1250	--	--		
绝缘电阻	输入 - 地	测试电压: 500VDC	100	--	--	MΩ	
	输入 - 输出		100	--	--		
	输出 - 地		100	--	--		
工作温度			-30	--	+70	°C	
存储温度			-40	--	+85		
工作湿度	无冷凝			20	--	90	%RH
存储湿度				--	--	95	
开关频率			--	65	--	kHz	
输出功率降额	工作温度降额	5V 输出	+40°C to +70°C	1.3	--	--	% / °C
		其它输出	+50°C to +70°C	2	--	--	
安全标准			符合 IEC62368/EN/UL62368/EN60335/GB4943				
安全等级			CLASS I				
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C		>300,000 h				

物理特性



外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)
外形尺寸	99.00 x 97.00 x 30.00 mm
重量	220g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性



电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2 CLASS A
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±6KV/Air ±8KV Perf. Criteria A

辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 ±2KV	perf. Criteria A
浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 line to line ±2KV/line to ground ±4KV	perf. Criteria A
传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s	perf. Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B

产品特性曲线




注：①本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。




外观尺寸、建议印刷版图

LM75-22Bxx、 LM75-22Bxx-Q 系列



LM75-22Bxx-C 系列



注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220119；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 产品终端使用时，外壳需与系统 PE(⏏)相连；
9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn