


# 深圳市志浩电子有限公司

## 产品规格书

|       |               |  |      |      |      |
|-------|---------------|--|------|------|------|
| 客户名称: |               | 产品型号:<br><b>FJ3462BH</b>                             |      |      |      |
| 8字数数  | 8字高度          | 极性   | 每段芯片 | 表面颜色 | 胶体颜色 |
| 4     | 0.36英寸/9.20mm | B-共阳   | 1    | 黑    | 乳白   |
| 备注:   |               | H-代表红光, G-代表黄绿光, Y-代表黄色光, B-代表蓝色光, PG-代表纯绿光, W-代表白色光 |      |      |      |

外形尺寸: 30.00X14.00X7.20 (mm) 长X宽X高



管脚顺序: 从数码管的正面观看, 以最左下边第一脚为起点, 管脚的顺序是逆时针方向排列

12, 9, 8, 6---为公共脚, 8和3亮D1、D2

A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3

使用注意事项说明:

- (1) 数码管表面不要用手触摸, 表面有保护膜的产品, 可以在使用前撕下来;
- (2) 焊接温度: 260度; 焊接时间: 5S;
- (3) 蓝光、白光、纯绿色请在使用时采取防静电措施。

|            |  |        |  |
|------------|--|--------|--|
| 电话         | (86)0755-29839885                                    | 传真     | (86)0755-29839880  |
| 网址         | <a href="http://www.zhi-hao.com">www.zhi-hao.com</a> | E-mail | <a href="mailto:zhdz@vip.sina.com">zhdz@vip.sina.com</a> |
| 审核:<br>朱先生 | 绘图(制表):<br>李小姐                                       | 编号:    | 联系人:<br>李小姐  |


# 深圳市志浩电子有限公司

Tel: (0755) 29839885 Fax: (0755) 29839880 Http://www.zhi-hao.com


## 单芯片光电特性资料 ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS DATA

### 高亮纯红参数 HI-RED PARAMETER (代码 CODE=0、P)


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH




顺电流-顺电压特性  
FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE




相对光度-顺电流特性  
LUMINOUS INTENSITY VS FORWARD CURRENT



允许顺电流-周围温度特性  
ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE



相对光度-周围温度特性  
LUMINOUS INTENSITY VS AMBIENT TEMPERATURE



### 绝对最大定格 (Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings

| 项 目 Item                   | 记号 Symbol | 定格值 Value | 单位 Unit |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 直流顺电流 DC Forward Current   | IF        | 25        | mA      |
| 脉冲顺电流 DC Forward Current   | IFP       | 150       | mA      |
| 逆耐电压 Reverse Voltage       | VR        | 5         | V       |
| 容许损失 Power Dissipation     | PD        | 50        | mW      |
| 动作温度 Operating Temperature | Topr      | -20 ~ +80 | °C      |
| 储存温度 Storage Temperature   | Tstg      | -25 ~ +85 | °C      |

### 电气-光学的特性 (Ta=25°C) Electro-Optical Characteristics

| 项 目 Item                        | 记号 Symbol   | 最小 Min. | 标准 Typ. | 最大 Max. | 条件 Condition | 单位 Unit |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| 直流顺电压 DC Forward Voltage        | VF          | -       | 2.0     | -       | If = 20mA    | V       |
| 直流逆电压 DC Reverse Current        | IR          | -       | -       | 20      | Vr = 5V      | uA      |
| 发光亮度 Luminous Intensity         | IV          | 8.0     | 13.0    | 18.0    | If = 20mA    | mcd     |
| 波长特性 Wavelength Characteristics | $\lambda_p$ | 643     | 645     | 660     | If = 20mA    | nm      |

本技术资料出于善意，贵方有责任对我方供应的产品作试验，认定是否适合所需的用途。