



REV.NO.:2

承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

ROHS

客 户：深圳福昌辉科技有限公司

品 名 Part Name	LINE FILTER	
料 号 Model NO.	UU9.8-30mH	
客 户 料 号 Part NO.		
规格书编号 DocumentNO.	UU9.8-YH160265	

请客户承认后回签本公司  
Please return one copy after approved

变更记录表

Alter Record


版本 REV.	修改内容 Change Description	日期 Date	修改人 Drafted By	审核 Checked By	批准 Approved By
0	出图	2016-5-26			
1	产品标签印字内容变更	2016-6-8			
2	产品高度16.5mm改为17mm	2016-7-28			

广东风华高新科技股份有限公司  
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.  
地址：广东省肇庆市风华路风华工业园 6 号楼  
电感分公司  
Tel:0758-6923466  
Fax:0758-2223674  
E-mail:tran@fenghua-yuehua.com


拟制 Designer	审核 Checker	批准 Approver

发放范围：变压器车间，技术 2 部，OQC，调度组各一份

1. DIMENSION AND WINDING / 卷线规格和外观寸法图 [单位 mm]



CONNECTION / 接线图



VARNISH / 含浸品

● is winding start/●表示卷始端。

NOTE 1) The terminal length dimension excluding solder pendant. / 端子长度不包含锡尖

2. WINDING SPEC. / 卷线规格

WIRE / 线材	2UEW0.20	
PIN / 端子	1--2	4--3
TURNS / 圈数	120Ts	120Ts

3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 电气特性

ITEM / 项目	PIN NO. / 测定端子	SPEC. / 规格	CONDITION · EQUIPMENT / 测定器 · 条件
INDUCTANCE 电感	1--2	30.0mH Min	CH-1062A or EQUIVALENT (f=1kHz, 0.3V)
	4--3		
L DIFFERENCE 电感偏差	L1-L2	0.5mH MAX	
DC RESISTANCE 直流电阻	1--2	2.0Ω MAX	CH-502AC or EQUIVALENT (at 25℃)
	4--3		
WITHSTAND VOLTAGE 耐电压	COIL. —COIL.	AC1.0kV 1S	CH-9053A or EQUIVALENT (CC=5mA)



广东风华高新科技股份有限公司  
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

MODEL NO. : UU9. 8-30mH

PART NO. :

PART NAME : LINE FILTER

DESIGNED:

CHECKED:

APPROVED:

4. MATERIAL LIST / 材料明细表

NO.	COMPONENT 名称	MATERIAL 材质	MATERIAL SPEC. 材料规格
1	BOBBIN 骨架	PHENOL 电木 T375J	SY-0901
			or EQUIVALENT
2	CORE 磁芯	FERRITE 铁氧体	UU9. 8A/M L $\geq$ 2500
			or EQUIVALENT
3	WIRE 线材	POLYURETHANE COPPER 聚氨基甲酸酯铜线	2UEW $\phi$ 0.20mm
4	CLIP 夹子	STEEL 钢	UU9. 8
5	VARNISH 含浸液	EPOXY	1032、T4260
			or EQUIVALENT



广东风华高新科技股份有限公司  
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

MODEL NO. : UU9. 8-30mH

PART NO. :

PART NAME : LINE FILTER

DESIGNED:

CHECKED:

APPROVED: