



创 容 新 能 源

承 认 书

(APPROVE SHEET)

TO: 金属化聚丙烯膜电容 10uF±10% 275VAC 圆形轴向

主要材料		印字样式及成品图
组 件	材料名称	
薄 膜	金属化聚丙烯薄膜	
导 线	镀锡铜线	
胶 带	阻燃白色环氧 PET 胶带	
包封料	阻燃白色环氧树脂	

料 号	规 格	成品尺寸 (mm)				备注
		W	D	L1	d	
ZC6017	MPT106K275VAC	57	21	38	0.8	
承认回签时请在下面填写贵司料						

客户签承栏			创容承办栏		
承认签章	核准	检验	核准	审核	拟制
					闫佳佳
日期			日期	2020-04-15	

深圳市创容新能源有限公司

SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED

深圳市宝安区松岗街道燕川社区北部工业园研发中心 6 楼 7 楼

TEL: 0755-29948883 29948998 FAX: 0755-29948906 <http://www.csdcap.com>

CRC-BDE-09

电容器使用范围


项次	项目	使用条件	使用范围	
1	使用温度范围	最高使用温度	105℃	
		额定温度	85℃	
		最低使用温度	-40℃	
2	使用电压范围	环境温度	使用电压	
		环境温度≤85℃	使用电压≤1.0*额定电压（连续）	
		环境温度>85℃	环境温度每增加一度额定电压下降 1.25%	
4	可焊性	焊锡温度（加助焊剂）	235±5℃	焊接方式如耐焊接热图要求
		焊锡时间	2±0.5 秒	

电容器试验规范

测试标准条件：1.温度 15~35℃；2.湿度 45~75%；3.大气压 86~106 千帕

（如有争议时，测试标准条件：1.温度 20±1℃；2.湿度 63~67%；3.大气压 86~106 千帕）

项次	项目	标准	测试要求				
1	静电容量(C _S)	符合规定静电容量误差	温度 20±1℃；频率 1±0.1KHz；电压 rms1±0.1V				
2	损耗角正切（DF）	DF≤0.0010					
3	耐电压	电极间	加压时允许自愈	1.6 *V _R (DC) 60S			
		极壳间	无击穿或飞弧	2* V _R			
4.	绝缘电阻	C _R >0.33uF	≥5000M Ω · uF	电压 100±15VDC；时间 60S；温度 20±1℃			
		C _R ≤0.33uF	≥15000M Ω				
5	耐久性试验	电容量	变化率≤10%	电压 1.25* V _R ；时间 1000 小时；温度 105℃；（每颗电容器串联一颗 47 Ω ±5%电阻）			
		DF	C _R ≤1uF		DF≤0.004		
			C _R >1uF		DF≤0.005		
		耐电压	加压时允许自愈				
		绝缘电阻	>4 项中相对应极限值的 50%				
外观检查	无可见损伤						
6	耐焊接热	电容量变化率	变化率≤10%	焊槽温度	260±5℃	焊接时间	≤5 秒
		外观检查	无可见损伤	如图焊接后在测试标准条件中放置 1~2 小时后再测试。			





注意：如因客户测试和使用超出我司以上要求范围，我司概不负责。

薄膜电容性能参数


1. 焊接温度与时间对比

Soldering Temperature VS Time




2. 温度性能


Temperature Characteristics




容量变化率与温度的关系



损耗角正切与温度的关系




使用电压与温度的关系




绝缘电阻与温度的关系

3. 频率性能

Frequency Characteristics



容量变化率与频率的关系



损耗角正切与频率的关系