

## 参数表

**2CL200KV/0.2A** 高压硅堆采用高可靠的台面结构及扩散工艺，环氧树脂真空灌注密闭封装。


**2CL200KV/0.2A** High voltage rectifier assembly adopts high reliable mesa structure with the diffusion craft work, and epoxy resin molded in a compact structure.

### ▼ 产品特点 Feature

- ❖ 雪崩电压击穿保护特性 Avalanche Characteristic
- ❖ 优异的抗浪涌电流冲击特性 Excellent surge current resistance
- ❖ 高速开关响应特性 High speed switch response characteristics
- ❖ 采用新型环氧树脂真空封装技术，表面具有抗腐蚀性  
Epoxy resin molded in vacuum, have anticorrosion in the surface
- ❖ 工作结温-50°C—+175°C T<sub>j</sub>:50°C—+175°C
- ❖ 特殊耐高温性能芯片，可承受严酷恶劣的使用条件  
Special high temperature resistant chip that can withstand harsh working conditions

### ▼ 产品 2D 图示

### Graphical Representation




极限值 (绝对最大值) Absolute Maximum Ratings	参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Conditions	数值 Rating
	反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	KV	T <sub>a</sub> =25°C I <sub>R</sub> =2.0μA	200
	反向工作峰值电压 ) Peak Working Reverse Voltage	V <sub>RWM</sub>	KV	T <sub>a</sub> =25°C I <sub>R</sub> =2.0μA	200
	正向平均电流 Average Forward Current	I <sub>F(AV)</sub>	A	正弦半波 50Hz , 电阻负载 , T <sub>break</sub> =50°C ( 50Hz Half-sine Wave , Resistance load @T <sub>break</sub> =50°C )	0.2
	反向恢复时间 Reverse Recovery Time	trr	nS		--
	正向(不重复)浪涌电流 Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	A	正弦半波持续时间 0.01S 50Hz 0.01S @ Half-Sine wave 50Hz	20
	工作环境温度 Operating Ambient Temperature	T <sub>a</sub>	°C		-40 ~ +150
	存贮温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	°C		-40 ~ +120
电特性 Electrical Characteristics	正向峰值电压 Forward Peak Voltage	V <sub>FM</sub>	V	@ T <sub>a</sub> =25°C I <sub>F</sub> =0.2A	≥240
	反向峰值电流 Peak Reverse Current	I <sub>RRM1</sub>	μA	@ T <sub>a</sub> =25°C V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	5.0
		I <sub>RRM2</sub>	μA	@ T <sub>a</sub> =100°C V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	50.0


## ▼ 外形尺寸图示 Outline Drawings

(单位: 毫米 mm)

尺寸/ 图号	长 (L)	宽 (W)	高 (H)	电极 (M)
Fig①	250	30	20	M5




## ▼ 特性曲线图 Characteristic Curve




正向特性曲 (2CL200KV/0.2A)

Forward Characteristics



反向特性曲线 (2CL200KV/0.2A)

Reverse Characteristics



反向雪崩电压分布 (2CL200KV/0.2A)  
Avalanche Breakdown Voltage Distribution