




# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER:			
CUSTOMER P/N:			
Cybermax P/N:	CMLF0705-152KTT		
DRAWN NO. :	CM20122203C194		
DATE:	20.12.22	REVISION NO.	A

Signature:


APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY
 <p>黄 20.12.22 大燕</p>	 <p>谢 20.12.22 焕飞</p>	 <p>申 20.12.22 双凤</p>

**cybermax**  
cybermaxtech.com



CUSTOMER:		PAGE:	1/4
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0705-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:	CM20122203C194		

一.形状尺寸:



A	B	C	D	单位
7.8±0.3	7.0±0.3	5.0±0.3	3.0 Ref	mm

二.电气特性:

项 目	规 格	测试频率	测试仪器	COIL
L	1.5mH±10%	100KHz/ 0.25V	LCZ1068/1310BIAS	φ0.11*235Ts (180℃)
IDC	0.25A (≥L*0.9)			
DCR	7.0Ω MAX		502AC	

CUSTOMER:		PAGE:	2/4
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0705-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:	CM20122203C194		

三、检测记录:

Meas Item	L	DCR	IDC	Irms	
Spec	1.5±20%	7max	$L_{0.25A} \geq L_{0A} * 90\%$		
Unit	MH	$\Omega$	MH		
Test condition	100KHz/0.25V	at 20°C	100KHz/0.25V		
1	1.53	6.20	2.07		
2	1.56	6.20	2.09		
3	1.54	6.20	2.04		
4	1.53	6.20	2.08		
5	1.54	6.20	2.06		
6					
7					
8					
9					
10					
AVERAGE	1.54	6.20	2.07		
MAX	1.56	6.20	2.09		
MIN	1.53	6.20	2.04		
R	0.03	0.00	0.05		

- 1、FREQUENCY: 100KHz/0.25V
- 2、METER: LCZ1068/1310BIAS 测试仪, 502AC
- 3、TEMP: 25 ± 5°C
- 4、Operating temperature -40°C ~ +125°C.
- 5、All test data is referenced to 25°C ambient.

CUSTOMER:		PAGE:	3/4
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0705-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:	CM20122203C194		

### 四、包装说明(PACKAGING INFORMATION).

	1. 每卷盘装 1000PCS.	
	2. 每小盒装 3 个卷盘.	
	3. 每大箱装 4 个小盒.	
	4. 标签内容:	
	(1). 客户名称. (2). 客户料号. (3). 品名规格. (4). 数量. (5). 日期. (6). QC PASS 章.	
5. 如果客户有特殊要求,按客户要求装:		
透明载带自粘包装		
纸箱尺寸:		
大外箱: 长 365mm*宽 365mm*高 250mm		
(卷轮未标注尺寸一般公差为±0.2mm)		
内盒: 长 330mm*宽 330mm*高 70mm		
卷盘包装透明 PE 胶袋尺寸规格: 420mm*宽 380mm*厚 0.04mm		
(如客户有特殊要求, 按客户要求包装一包干燥剂)		
载带的前空长 20CM, 后空长 40CM。		
	载带规格 :(mm)	
W	16	
P	8	

CUSTOMER:		PAGE:	4/4
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0705-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:	CM20122203C194		

### 五、材质表(MATERIAL IDENTIFICATION).

NO.	材料名称	材料型号	等级	SGS NO.	供应厂商
1	CORE	DR7.8*5.0 B3.5			TAK/利堡
2	WIRE	φ0.11*235Ts	180℃		利群/益利索勒
3	SOLDER	环保无铅锡条			千岛
4	INK	环保印油（黑色）			运和
5	载带	12 宽 透明			兴和顺
6					

### 六、回流焊的温度曲线 Reflow Profile

