



# JCS730

## 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_D$	5.5 A
$V_{DSS}$	400 V
$R_{dson} (V_{gs}=10V)$	1.0 $\Omega$
$Q_g$	31 nC

### 用途

- 高频开关电源
- 电子镇流器
- LED 电源

### 产品特性

- 低栅极电荷
- 低  $C_{rss}$  (典型值 22pF)
- 开关速度快
- 产品全部经过雪崩测试
- 高抗  $dv/dt$  能力
- RoHS 产品



### APPLICATIONS

- High frequency switching mode power supply
- Electronic ballast
- LED power supply

### FEATURES

- Low gate charge
- Low  $C_{rss}$  (typical 22pF)
- Fast switching
- 100% avalanche tested
- Improved  $dv/dt$  capability
- RoHS product

## 封装 Package



## 订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes				印记 Marking	封装 Package
有卤-条管 Halogen-Tube	无卤-条管 Halogen-Free-Tube	有卤-编带 Halogen-Reel	无卤-编带 Halogen-Free-Reel		
JCS730V-V-B	JCS730V-V-BR	N/A	N/A	JCS730V	IPAK
JCS730R-R-B	JCS730R-R-BR	JCS730R-R-A	JCS730R-R-AR	JCS730R	DPAK
JCS730B-B-B	JCS730B-B-BR	N/A	N/A	JCS730B	TO-262
JCS730S-S-B	JCS730S-S-BR	JCS730S-S-A	JCS730S-S-AR	JCS730S	TO-263
JCS730C-C-B	JCS730C-C-BR	N/A	N/A	JCS730C	TO-220C
JCS730F-F-B	JCS730F-F-BR	N/A	N/A	JCS730F	TO-220MF





## 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value			单 位 Unit
		JCS730V/R	JCS730S/B/C	JCS730F	
最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage	V <sub>DSS</sub>	400			V
连续漏极电流 Drain Current -continuous	I <sub>D</sub> T=25℃ T=100℃	5.5		5.5*	A
		3.5		3.5*	A
最大脉冲漏极电流 (注1) Drain Current - pulse (note 1)	I <sub>DM</sub>	22		22*	A
最高栅源电压 Gate-Source Voltage	V <sub>GSS</sub>	±30			V
单脉冲雪崩能量 (注2) Single Pulsed Avalanche Energy (note 2)	E <sub>AS</sub>	330			mJ
雪崩电流 (注1) Avalanche Current (note 1)	I <sub>AR</sub>	5.5			A
重复雪崩能量 (注1) Repetitive Avalanche Energy (note 1)	E <sub>AR</sub>	7.3			mJ
二极管反向恢复最大电压变化 速率 (注3) Peak Diode Recovery dv/dt (note 3)	dv/dt	5.5			V/ns
耗散功率 Power Dissipation	P <sub>D</sub> T <sub>C</sub> =25℃ -Derate above 25℃	59	73	38	W
		0.48	0.58	0.3	W/℃
最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range	T <sub>J</sub> , T <sub>STG</sub>	-55~+150			℃
引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes	T <sub>L</sub>	300			℃

\*漏极电流由最高结温限制

\*Drain current limited by maximum junction temperature





## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最大 Min	典型 Typ	最大 Max	单 位 Units
<b>关态特性 Off –Characteristics</b>						
漏—源击穿电压 Drain-Source Voltage	$BV_{DSS}$	$I_D=250\mu A, V_{GS}=0V$	400	-	-	V
击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$\Delta BV_{DSS}/\Delta T_J$	$I_D=250\mu A$ , referenced to $25^\circ C$	-	0.4	-	$V/^\circ C$
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$	$V_{DS}=400V, V_{GS}=0V,$ $T_C=25^\circ C$	-	-	10	$\mu A$
		$V_{DS}=320V, T_C=125^\circ C$	-	-	100	$\mu A$
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	$I_{GSSF}$	$V_{DS}=0V, V_{GS}=30V$	-	-	100	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	$I_{GSSR}$	$V_{DS}=0V, V_{GS}=-30V$	-	-	-100	nA
<b>通态特性 On-Characteristics</b>						
阈值电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D=250\mu A$	2.0	-	4.0	V
静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D=2.75A$	-	0.83	1.0	$\Omega$
正向跨导 Forward Transconductance	$g_{fs}$	$V_{DS} = 40V, I_D=2.75A$ (note 4)	-	4.5	-	S
<b>动态特性 Dynamic Characteristics</b>						
输入电容 Input capacitance	$C_{iss}$	$V_{DS}=25V,$ $V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	-	550	720	pF
输出电容 Output capacitance	$C_{oss}$		-	85	110	pF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	$C_{rss}$		-	22	29	pF



**电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

开关特性 Switching Characteristics						
延迟时间 Turn-On delay time	$t_d(\text{on})$	$V_{DD}=200V, I_D=5.5A, R_G=25\Omega$ (note 4, 5)	-	15	40	ns
上升时间 Turn-On rise time	$t_r$		-	55	120	ns
延迟时间 Turn-Off delay time	$t_d(\text{off})$		-	85	180	ns
下降时间 Turn-Off Fall time	$t_f$		-	50	110	ns
栅极电荷总量 Total Gate Charge	$Q_g$	$V_{DS}=320V,$ $I_D=5.5A$ $V_{GS}=10V$ (note 4, 5)	-	31	39	nC
栅-源电荷 Gate-Source charge	$Q_{gs}$		-	4.0	-	nC
栅-漏电荷 Gate-Drain charge	$Q_{gd}$		-	14	-	nC
漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings						
正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current		$I_S$	-	-	5.5	A
正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current		$I_{SM}$	-	-	22	A
正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage	$V_{SD}$	$V_{GS}=0V,$ $I_S=5.5A$	-	-	1.5	V
反向恢复时间 Reverse recovery time	$t_{rr}$	$V_{GS}=0V, I_S=5.5A$ $di_f/dt=100A/\mu s$ (note 4)	-	265	-	ns
反向恢复电荷 Reverse recovery charge	$Q_{rr}$		-	2.32	-	$\mu C$

**热特性 THERMAL CHARACTERISTIC**

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最大 Max			单 位 Unit
		JCS730V/R	JCS730S/B/C	JCS730F	
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{th(j-c)}$	2.05	1.71	3.31	$^{\circ}C/W$
结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{th(j-A)}$	110	62.5	62.5	$^{\circ}C/W$

注释:

- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2:  $L=19mH, I_{AS}=5.5A, V_{DD}=50V, R_G=25\Omega$ , 起始结温  $T_J=25^{\circ}C$
- 3:  $I_{SD} \leq 5.5A, di/dt \leq 300A/\mu s, V_{DD} \leq BV_{DSS}$ , 起始结温  $T_J=25^{\circ}C$
- 4: 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ , 占空比 $\leq 2\%$
- 5: 基本与工作温度无关

Notes:


- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2:  $L=19mH, I_{AS}=5.5A, V_{DD}=50V, R_G=25\Omega$ , Starting  $T_J=25^{\circ}C$
- 3:  $I_{SD} \leq 5.5A, di/dt \leq 300A/\mu s, V_{DD} \leq BV_{DSS}$ , Starting  $T_J=25^{\circ}C$
- 4: Pulse Test: Pulse Width  $\leq 300\mu s$ , Duty Cycle  $\leq 2\%$
- 5: Essentially independent of operating temperature






特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


On-Region Characteristics




Transfer Characteristics




On-Resistance Variation vs. Drain Current and Gate Voltage




Body Diode Forward Voltage Variation vs. Source Current and Temperature



Capacitance Characteristics




Gate Charge Characteristics






特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


Breakdown Voltage Variation vs. Temperature




On-Resistance Variation vs. Temperature




Maximum Safe Operating Area For JCS730V/R/S/B/C



Maximum Safe Operating Area For JCS730F




Maximum Drain Current vs. Case Temperature







Transient Thermal Response Curve For JCS730V/R



Transient Thermal Response Curve For JCS730S/B/C



Transient Thermal Response Curve For JCS730F





JCS730

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

**IPAK**

单位 Unit: mm

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA


**DPAK**

单位 Unit: mm

编带 REEL








外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-262

单位 Unit: mm






符号 symbol	MIN	MAX
A	4.40	4.90
B	1.10	1.40
b	0.70	0.95
c	0.30	0.60
c1	0.33	0.63
D2	8.20	9.20
E	9.60	10.50
e	2.39	2.69
F	1.20	1.35
L	13.11	14.61
L2	3.55	4.05
Q	1.10	1.40
Q1	2.65	2.85

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA


TO-263

单位 Unit: mm



SYMBOL	MM	
	MIN	MAX
A	4.30	4.80
A1	1.12	1.42
A2	2.54	2.84
b	0.67	1.00
c	0.29	0.52
D1	8.40	9.00
E	9.80	10.46
e	2.54BSC	
H	14.00	16.00
H2	1.12	1.45
L	1.50	3.10
L1	1.45	1.70

编带 REEL




产品尺寸规格 (UNIT:mm)					
规格	W	A0	E	F	D
尺寸	24 ± 0.3	10.9 ± 0.2	1.75 ± 0.2	11.5 ± 0.2	1.5 +0.2/-0.1
规格	D1	P0	P2	P	T
尺寸	1.5 +0.2/-0.1	4 ± 0.2	2 ± 0.2	16 ± 0.2	0.35 ± 0.05
规格	K0	B0			
尺寸	4.9 ± 0.2	16.0 ± 0.2			

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220C

单位 Unit: mm






符号 symbol	MIN	MAX
A	4.30	4.70
B	1.10	1.40
b	0.70	0.95
c	0.40	0.65
D	15.20	16.20
D2	9.00	9.40
E	9.70	10.10
e	2.39	2.69
F	1.25	1.40
L	12.60	13.60
L2	2.80	3.20
Q	2.60	3.00
Q1	2.20	2.60
P	3.50	3.80

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

**TO-220MF**

**单位 Unit: mm**



SYMBOL	mm	
	MIN	MAX
A	4.5	4.9
B		1.47
b	0.7	0.9
c	0.45	0.60
D	15.67	16.07
D1	9.04	9.20
e	2.54TYPE	
E	9.96	10.36
F	2.34	2.74
L	12.58	13.38
L1	3.13	3.33
Q	3.2	3.4
Q1	2.56	2.96
$\Phi P$	3.08	3.28

**注意事项**

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。

**NOTE**

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.

**联系方式****吉林华微电子股份有限公司**

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：[www.hwdz.com.cn](http://www.hwdz.com.cn)**市场营销部**

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话：86-432-64675588

64675688

64678411

传真：86-432-64671533

**CONTACT****JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.**

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: [www.hwdz.com.cn](http://www.hwdz.com.cn)**MARKET DEPARTMENT**

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411

Fax: 86-432-64671533

**附录（Appendix）：修订记录（Revision History）**

日期 Date	旧版本 Last Rev.	新版本 New Rev.	修订内容 Description of Changes
---------	---------------	--------------	-----------------------------





2011-10-22	201007A	201110B	增加刷新 IPAK/DPAK 封装形式(广华和蓝箭)
2012-4-10	201110B	201204C	增加 TO-263/DPAK 编带尺寸
2015-3-23	201204C	201503D	修订 TO-220MF、TO-263、IAPK、DPAK 外形图

