






RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE



P.C.B Layout

产品规格说明: (specifications)
 电器特性: (Electrical characteristics)
 1. 接触阻抗: (Contact Resistance)
 最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)
 2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)
 500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)
 3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)
 最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能: (Mechanical:)
 1. 插入力: (Insertion Force)
 最大3.57kg (3.57kg MAX)
 2. 拔出力: (Unmating Force:)
 最少1.02kg (1.02 kg MIN)

材料: Material:
 1. 塑胶: (Housing) : PBT白色防火
 2. 端子: (Contact) : T0.25磷铜
 3. 外壳: (Shell) : T0.3 黄铜
 电镀: (Finish):
 1. 端子 (Contact): Au Plated ON Contact Area Over 60~80u Ni, Sn Plated On Solder Tails. 接触点镀金 15u'' 脚镀锡.

2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍100u''
 注明: 1. 标示 "▲"为IPQC重点检测尺寸.
 2. 所有物料均须符合RoHS标准.

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Electronics Co., Ltd.						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	916-162A101DY10200	
X.	±0.25	X.	±5.	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF180度20.5弯脚B款无边铜壳PBT白胶	
.XX	±0.15	.XX	±1.	日期 DATE		核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER	AO
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5'							