

## 规格书 | 型号: 250-207


PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm<sup>2</sup>; 焊针间距 3.5 mm; 7极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm<sup>2</sup>; 灰色

[www.wago.com/250-207](http://www.wago.com/250-207)



i 图片仅供参考。


颜色: ■



变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。



## 产品描述

- 紧凑型PCB端子排，带有推压键
- 单股导线及加有冷压接头的细多股导线均可轻松的直接插入
- 通过推压键连接细多股导线或进行拆线操作
- 导线进线孔与水平面成45°，让布线更加轻松
- 可组装颜色混装的端子排
- 若您需要在端子排上安装间隔模块，请与我们联系

## 数据

### 电气参数

#### Ratings per IEC/EN

额定电气参数依据的标准	IEC/EN 60664-1
额定电压(III/3)	250 V
额定浪涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定浪涌电压(III/2)	4 kV

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: [info-cn@wago.com](mailto:info-cn@wago.com)

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

额定电压(II/2)	630 V
额定浪涌电压(II/2)	4 kV
额定电流	8 A
图例(额定电气参数)	(III / 2) $\Delta$ 过电压类别III/污染等级2

### Approvals per UL

认证	UL 1059
额定电压 UL(Use Group B)	300 V
额定电流 UL(Use Group B)	8 A
额定电压 UL(Use Group D)	300 V
额定电流 UL(Use Group D)	5 A

### Approvals per CSA

认证	CSA
额定电压 CSA (Use Group B)	300 V
额定电流 CSA (Use Group B)	10 A
额定电压 CSA (Use Group D)	300 V
额定电流 CSA (Use Group D)	10 A

### 接线参数

连接技术	直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)
执行类型	推压键
单股导线	0.2 ... 1.5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
细多股导线	0.2 ... 1.5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
细多股导线 ; 加有带绝缘护套的冷压接头	0.25 ... 1 mm <sup>2</sup>
细多股导线 ; 加有不带绝缘护套的冷压接头	0.25 ... 1 mm <sup>2</sup>
剥线长度	8.5 ... 9.5 mm / 0.33 ... 0.37 英寸
导线到PCB的连接方向	45°
极数	7
连接点总数	7
电位总数量	7
连接点数量	1
层数	1

### Geometrical Data

焊针间距	3.5 mm / 0.138 inch
------	---------------------

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。

宽度	26 mm / 1.024 inch
高度	16.7 mm / 0.657 inch
以PCB板表面为基准的高度	13.1 mm / 0.516 inch
深度	12 mm / 0.472 inch
焊针长度	3.6 mm
焊针尺寸	0.4 x 0.75 mm
钻孔直径公差	1 (+0.1) mm

### PCB contact

PCB触点	THT
焊针分布	位于整个端子排之上(交错)
每个电位焊针数量	1

### 材料参数

颜色	灰色
绝缘材料组别	I
绝缘材料	尼龙66 (PA 66)
UL94阻燃等级	V0
夹持弹簧材料	铜合金
触点材质	电解铜(E <sub>Cu</sub> )
触点镀层	镀锡
火灾荷载	0.076 MJ
重量	3.5 g

### Environmental Requirements

承受温度范围	-60 ... +105 °C
--------	-----------------

### 商业数据

Product Group	4 (Printed Circuit)
包装类型	BOX
原产国	CH
GTIN	4044918648608
海关税号	85369010000

### 认证 / 证书

#### 国家特定认证

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。

标识	认证	其他认证信息	认证名称
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7449
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7100
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	C22.2	1132097
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-105258
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.18
	<b>VDE</b> VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	40028888

## 船级社认证

标识	认证	其他认证信息	认证名称
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	-	19-HG1869876-PDA
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	IEC 60998	11915/D0 BV
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z



## UL-Approvals

标识	认证	其他认证信息	认证名称
----	----	--------	------

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。

	UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	20180629- E45172

## 可選配件

## ferrule

	<b>型号: 216-101</b> 冷压接头; 套管, 适于0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; 不绝缘; 电镀锡; 银色	<a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a>
	<b>型号: 216-102</b> 冷压接头; 套管, 适于0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; 不绝缘; 电镀锡; 银色	<a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a>
	<b>型号: 216-103</b> 冷压接头; 套管, 适于1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 不绝缘; 电镀锡	<a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a>
	<b>型号: 216-121</b> 冷压接头; 套管, 适于0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; 不绝缘; 电镀锡; 银色	<a href="http://www.wago.com/216-121">www.wago.com/216-121</a>
	<b>型号: 216-122</b> 冷压接头; 套管, 适于0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; 不绝缘; 电镀锡; 银色	<a href="http://www.wago.com/216-122">www.wago.com/216-122</a>
	<b>型号: 216-123</b> 冷压接头; 套管, 适于1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 不绝缘; 电镀锡; 银色	<a href="http://www.wago.com/216-123">www.wago.com/216-123</a>
	<b>型号: 216-131</b> 冷压接头; 套管, 适于0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; 不绝缘; 电镀锡; 银色	<a href="http://www.wago.com/216-131">www.wago.com/216-131</a>
	<b>型号: 216-132</b> 冷压接头; 套管, 适于0.34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; 不绝缘; 电镀锡	<a href="http://www.wago.com/216-132">www.wago.com/216-132</a>
	<b>型号: 216-141</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; 不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-1 /08.92标准	<a href="http://www.wago.com/216-141">www.wago.com/216-141</a>
	<b>型号: 216-142</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-1 /08.92标准	<a href="http://www.wago.com/216-142">www.wago.com/216-142</a>
	<b>型号: 216-143</b> 冷压接头; 套管, 适于1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 不绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-1/08.92标准	<a href="http://www.wago.com/216-143">www.wago.com/216-143</a>
	<b>型号: 216-151</b> 冷压接头; 套管, 适于0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; 不绝缘; 电镀锡	<a href="http://www.wago.com/216-151">www.wago.com/216-151</a>
	<b>型号: 216-152</b> 冷压接头; 套管, 适于0.34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; 不绝缘; 电镀锡	<a href="http://www.wago.com/216-152">www.wago.com/216-152</a>

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: [info-cn@wago.com](mailto:info-cn@wago.com)

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。

	<b>型号: 216-201</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 白色	<a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>
	<b>型号: 216-202</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 灰色	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	<b>型号: 216-203</b> 冷压接头; 套管, 适于1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 红色	<a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>
	<b>型号: 216-221</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 白色	<a href="http://www.wago.com/216-221">www.wago.com/216-221</a>
	<b>型号: 216-222</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 灰色	<a href="http://www.wago.com/216-222">www.wago.com/216-222</a>
	<b>型号: 216-223</b> 冷压接头; 套管, 适于1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 红色	<a href="http://www.wago.com/216-223">www.wago.com/216-223</a>
	<b>型号: 216-241</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4 /09.09标准; 白色	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>型号: 216-242</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4 /09.09标准; 灰色	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>型号: 216-243</b> 冷压接头; 套管, 适于1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 红色	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
	<b>型号: 216-262</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4 /09.09标准; 灰色	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>型号: 216-263</b> 冷压接头; 套管, 适于1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; 绝缘; 电镀锡; 电解铜; 气密压接; 符合DIN 46288-4/09.09标准; 红色	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>型号: 216-301</b> 冷压接头; 套管, 适于0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; 绝缘; 电镀锡; 黄色	<a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>
	<b>型号: 216-302</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.34 mm <sup>2</sup> / AWG 22; 绝缘; 电镀锡; 绿色	<a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>
	<b>型号: 216-321</b> 冷压接头; 套管, 适于0.25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; 绝缘; 电镀锡; 黄色	<a href="http://www.wago.com/216-321">www.wago.com/216-321</a>
	<b>型号: 216-322</b> 冷压接头; 标识套管, 适用截面积 0.34 mm <sup>2</sup> / AWG 22; 绝缘; 电镀锡; 绿色	<a href="http://www.wago.com/216-322">www.wago.com/216-322</a>
<b>tools</b>		
	<b>型号: 210-657</b> 操作工具; 刀口尺寸: 3.5 x 0.5 mm; 带有绝缘手柄; 短; 多种颜色	<a href="http://www.wago.com/210-657">www.wago.com/210-657</a>
	<b>型号: 210-720</b> 操作工具; 刀口尺寸: 3.5 x 0.5 mm; 带有绝缘手柄; 多种颜色	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>

**check**

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: info-cn@wago.com

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。

**型号: 735-500**

测试探针; 1 mm Ø; 带有焊接测试导线

[www.wago.com/735-500](http://www.wago.com/735-500)**Marking accessories****型号: 210-332/350-202**

标记条; A4纸大小; 标记; 1-16 (240x); 标记条高度 : 3mm; 剥线长度 : 182mm; 水平标记; 不干胶; 白色

[www.wago.com/210-332/350-202](http://www.wago.com/210-332/350-202)**型号: 210-332/350-204**

标记条; A4纸大小; 标记; 17-32 (240x); 标记条高度 : 3mm; 剥线长度 : 182mm; 水平标记; 不干胶; 白色

[www.wago.com/210-332/350-204](http://www.wago.com/210-332/350-204)**型号: 210-332/350-206**

标记条; A4纸大小; 标记; 33-48 (240x); 标记条高度 : 3mm; 剥线长度 : 182mm; 水平标记; 不干胶; 白色

[www.wago.com/210-332/350-206](http://www.wago.com/210-332/350-206)**下载  
文档****Additional Information**

Technical explanations

2019年4月3日

pdf  
2.0 MB

下载

**CAD/CAE-Data****CAE data**

EPLAN Data Portal 250-207

URL

下载

ZUKEN Portal 250-207

URL

下载

**PCB Design**

Symbol and Footprint 250-207

URL

下载

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

**Supported formats:**

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.

No.5, Quan Hui Road

Wuqing Development Area | Tianjin 301700

Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668

Email: [info-cn@wago.com](mailto:info-cn@wago.com)

您关于我们产品的任何问题吗？

我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。





- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

---

#### CAD data

2D/3D Models 250-207	URL	下载
----------------------	-----	----

---

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 250-207	URL	下载
--	-----	----

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm<sup>2</sup>; 焊针间距 3.5 mm; 7极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm<sup>2</sup>; 灰色

---

#### Installation Notes


##### 连接导线

变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件！

---

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: [info-cn@wago.com](mailto:info-cn@wago.com)


您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电， +86 (022) 59677688。



Inserting solid conductors via push-in termination.

Inserting fine-stranded conductors via push-buttons, 250 Series – 3.5 mm pin spacing.

### 连接导线




Space-saving wiring, 250 Series – 5 mm pin spacing.

### 测试


变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: [info-cn@wago.com](mailto:info-cn@wago.com)

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。




Testing with 11 mm Ø test pin, on the conductor, 250 Series – 2.5 ... 3.5 mm pin spacing.




Testing with 2 mm Ø test plug, touch contact, 250 Series – 5 mm pin spacing.

### 标记



Labeling via self-adhesive strips or direct marking. Mixed-color terminal strips (with or without spacer) are available upon request.



Labeling via self-adhesive strips or direct marking. Mixed-color terminal strips (with or without spacer) are available upon request.

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.  
No.5, Quan Hui Road  
Wuqing Development Area | Tianjin 301700  
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668  
Email: [info-cn@wago.com](mailto:info-cn@wago.com)

您有关于我们产品的任何问题吗？  
我们非常乐意接听您的来电，+86 (022) 59677688。