

# 深圳市索瑞达电子有限公司

## 生产规格书

客户名称：DDJY1437/BBSB1209

客户料号：9\*5\*3-300uH/9\*5\*3-330uH

产品名称：功率电感

产品料号：SCM953ML301UB

发行日期	文件编号	业务	编制	审核	批准
2019-11-18	SRD-WI-2450		黄小香		


深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2450	发行日期	2019-11-18
	版次	A1	生效日期	2019-11-18
SRT090503-301UL-0.6 生产规格书	修订次数	1	页 码	1 / 4

版本	更 改 履 历	更改人	更改时间
A	新发行：2019 年 10 月 08 日	黄小香	2019-10-08
A1	增加 BBSB1209 客户名称，客户料号。	黄小香	2019-11-18

受文单位： ■生产部 ■品管部 ■采购部

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2450	发行日期	2019-11-18
	版次	A1	生效日期	2019-11-18
SRT090503-301UL-0.6 生产规格书	修订次数	1	页 码	2 / 4

1. 外形尺寸：(单位：mm)



A	12.0 MAX
B	5.5 MAX
C	10.0±1.0
D	9.0 Min.
E	4.5 Ref.
F	5.5 Ref.
G	0.6±0.1
H	
I	


2. 电气特性：

电感量 L	300uH Min	测试条件	10KHz/0.1V	测试仪器： ■HP4287A ■TH2817C ■TH2817B/1773 ■HK502BC ■CH1062
直流电阻 (DCR)	6.5mΩ ±30%	测试条件		
铜线线径	φ 0.6mm (N1 1-2 三层绝缘线 ; N2 4-3 黄线)			
绕线圈数	6.5Ts Ref.			

3. 材料：

- (1) 磁环：T9\*5\*3
- (2) 铜线：2UEW F  
φ 0.6mm 三层绝缘线
- (3) 绕线方式：双线并绕

4. 电性图：



注意事项：	修改记录：
1: 袋装：500PCS/袋	1:
2: 包装袋封口平整	2:
3: <b>双线并绕，同进同出</b>	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2450	发行日期	2019-11-18
	版次	A1	生效日期	2019-11-18
SRT090503-301UL-0.6 生产规格书	修订次数	1	页 码	3 / 4

5. 包装数量:

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
袋	500	170*200
内盒		
外箱		

6: 标签要求:

<b>Model:</b> XXXXXXXXXXXXX 	<b>Customer Code:</b> XXXXXXXXXX
<b>QTY:xxxxxxx</b> 	<b>Cust. P/N:</b> XXXXXXXXXX
<b>Lot No:xxxxxxx</b>	<b>P/O No:</b> XXXXXXXXXX
<b>Date:xxxxxxx</b> <b>ROHS</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>
<b>Made in China</b>	<b>SOREDE</b>

备注：此标签尺寸规格为:长 65mm × 宽 33mm × 高 0.1mm. (参考)

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2450	发行日期	2019-11-18
	版次	A1	生效日期	2019-11-18
SRT090503-301UL-0.6 生产规格书	修订次数	1	页 码	4 / 4

物料清单							
序号	物料名称	供应商	物料规格	用量		损耗率	备注
1	磁环	淄鑫博宇	T 9*5*3 (绿环锰锌)	1	PCS	无	
2	铜线	太平洋	2UEW F	/	/	0.2‰	
			φ 0.6mm 三层绝缘线	/	/	0.2‰	
3	锡	千岛	99.7Sn 0.3Cu	0.008	g	0.1‰	
4	包装袋		170mm*200mm	1	PCS	无	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							