

GRM188C80J106MEA6#

“#” 处为包装规格代号。





< 品名 (附包装代号) 一览 >

GRM188C80J106MEA6J

GRM188C80J106MEA6D

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
J	330mm纸带	10000
D	180mm纸带	4000

质量 (标准值)	
1个	8.1mg
φ180mm卷装	154g

备注事项

Derating1。 Only for mobile devices

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM188C80J106MEA6#

“#” 处为包装规格代号。

规格

长度	1.6±0.15mm
宽度	0.8±0.15mm
厚度	0.8±0.15mm
静电容量	10μF ±20%
外部电极间距离g	0.6mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.55mm
工作温度范围	-55°C to 105°C
额定电压	6.3Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0603 (1608M)
静电容量变化率	±22.0%
温度特性 (标准规格)	X6S(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 105°C

在2 / 4页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


GRM188C80J106MEA6#

"#" 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 |Z|




■ GRM188C80J106MEA6 |Z| DCOV, 25degC

频率特性 R




■ GRM188C80J106MEA6 R DCOV, 25degC

直流偏压特性



■ GRM188C80J106MEA6 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC0.

交流电压特性



■ GRM188C80J106MEA6 C-AC Voltage capchange, DCOV, 25.0d


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM188C80J106MEA6#


“#” 处为包装规格代号。

温度特性



■ GRM188C80J106MEA6 C-Temp. capchange, DCO. 0V, ACO. 2V_{rm}

温度上升由于脉动电流特性



GRM188C80J106MEA6 Temp. rise ■ 80kHz ■ 400kHz ■ 800kHz

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。