

NFZ2MSM301SN10#

“#” 处为包装规格代号。

目前生产

RoHS


REACH

< 品名 (附包装代号) 一览 >

NFZ2MSM301SN10B

NFZ2MSM301SN10L

外观&形状



特点

1. Less audio distortion designing because of highly linear characteristics of magnetic hysteresis.
2. Large rated current of 4000mA. (at 100ohm)
3. Low DC resistance is realized.
4. Low magnetic flux leakage with magnetically shielded structure.

用途

其他用途	For general
------	-------------

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	1000
L	180mm压纹带	3000

在 1 / 3 页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

NFZ2MSM301SN10#

“#” 处为包装规格代号。

规格

形状	SMD
长度	2.0mm
长度公差	±0.2mm
宽度	1.6mm
宽度公差	±0.2mm
厚度	0.9mm
厚度公差	±0.1mm
工作温度范围	-40°C to 85°C
质量(标准值)	0.012g
电路数目	1
额定电流(at 85°C)	3.1A
直流电阻(max)	0.03Ω
直流电阻	0.024Ω (Typ.)
阻抗(at 100MHz)	300Ω
阻抗(at 100MHz)公差	±25%
尺寸代码(单位为mm)	2016

在2 / 3页


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


NFZ2MSM301SN10#

"#" 处为包装规格代号。

产品数据



阻抗-频率特性



等效电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。