

**SOREDE**

索 瑞 達 電 子

# 深圳市索瑞达电子有限公司

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 标准  
Customer Name : \_\_\_\_\_

客户料号:  
Customer P/N: \_\_\_\_\_

产品名称: 功率电感  
Product Name: \_\_\_\_\_

索瑞达料号: SNR5012-系列  
Sorede P/N: \_\_\_\_\_

制造厂商 Manufacturer	
拟制 Draft	黄小香
审核 Check	符妃团 工程专用章
日期 Date	2020-05-21

客户承认印章 Approval Signet	
日期 Date	

地址: 深圳市观澜镇福城街道新塘村8号源创园陆号A6栋3楼.

Address: 3Rd Floor, Building A6, Yuanchuangyuanlu, No. 8 Xintang Village, Fucheng Street, Guanlan Town, Shenzhen.

电话 Tel: 0755-29803356      传真 Fax: 0755-29803506

电子邮件 E-mail: [sorde@vip.163.com](mailto:sorde@vip.163.com)


网址 [http:// www.szsorede.com](http://www.szsorede.com)



文件编号 File Number	SRD-WI-11182	版本号 Version Number	A	页码 page	1/3
---------------------	--------------	-----------------------	---	------------	-----

### 1、外形尺寸 Dimension :

单位Unit: mm



A	5.00±0.2
B	5.00±0.2
C	1.20 Max
D	2.5±0.3
E	4.0 Ref
F	1.3 Ref
G	2.3 Ref
H	4.7 Ref

### 2、产品品名构成 Product Spec. Model

SR 5012T Y D - 2R2 M

a b c d e f

a: 系列名称 Series name

b: 产品尺寸 Product dimensions (A x B x C)

c: 密封方式 Sealing way (L: 冷封 Cold seal Y: 热封 Heat seal)


d: 印字方向 Lettering direction ▶

e: 电感值 Inductance Value


(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)

f: 电感公差 Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)

#### ▶ Lettering direction



### 3、结构 Structure



### 4、材料清单 MATERIAL LIST


NO.	PARTS	MATERIAL	UL FILE NO.	TEMP. CLASS
1	CORE	Ni-Zn CORE OR EQUIVALENT	NA	NA
2	WIRE	POLYURETHANE ENAMELLED COPPER WIRE OR EQUIVALENT	E258243	180°C
3	ADHESIVE	EPOXY RESIN OR EQUIVALENT	NA	NA
4	SOLDER	Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT	NA	NA

\*NA:NOT APPLICABLE.




## 6、产品包装 Packaging

### 1) 载带包装示意图 Tape packing diagram




ITEM	W	A0	B0	K0	P	E	F	D0	P0	P2	T
DIM	12.00	4.30	4.30	1.40	8.00	5.50	1.75	1.50	4.00	2.00	0.30
TOLE	±0.3	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	+0.1	±0.1	±0.1	±0.05

### 2) 卷盘包装示意图 Tape packing diagram



### 3) 剥离强度要求 Peeling required

- ① F 力大小: 20~100g;
- ② 面带剥离角度: 165°~180°。



### 4) 包装数量 Packing quantity

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	3000	13"
内盒	12000	340mm*340mm*65mm
外箱	24000	360mm*360mm*160mm