



Product Specification 產品規格圖

Customer	赛尔康	SAP PART NO.:	SL0AH470K074G2AAAT		
CUSTOMER P/N 客 戶 料 號		REV. 修正			
SPEC. DATE 日 期	2019/3/12	DRAWN BY 經 手 人	YU ZHANG 2019/3/12	APPROVAL 核 准	XJ XIAO 2019/3/12
CAP. 電 容 量	47 pF TOL.允差 ±10%	WORKING VOLTAGE 工 作 電 壓		X1: 400 VAC Y1: 250 VAC	
Q VALUE Q 值	1000MIN AT 1MHz ±20%,1.0 Vrms 測試	TEST VOLTAGE 測 試 電 壓		4000 VAC	
I.R. 絕 緣 電 阻	10000MΩ MIN.AT500VDC 檔位測試	T.C. 溫 度 特 性		SL -1000~+350PPM/°C	
F 脚 距	10.0±0.5 mm	Lead style : G (Straight lead) 			
D 外 寬	8.0 mm max				
T 厚 度	4.0 mm max				
L 脚 長	2.1±0.5 mm				
d 線 徑	0.55+0.1/-0.05 mm				
e 塗 裝 脚 長	not exceed the kink				
unit:mm					
MARKING :					
					
REMARK					