


# 產品製作規格書

產品料號	<b>303-86286</b>	VER:0	產品名稱:	<b>RL0912N/27-150-821K</b>	
圖面說明(單位:mm)			使用材料	注意事項	
			A	DR9×12 <sup>D-31</sup>	(無鉛)
			B	Ø0.27mm(2UEW-H)	原色
			C		
			D		
			E		
			F		
			G		
			尺寸 (mm)		
A	9.3 ± 1.0	E	Ø0.8 ± 0.1		
B	13.0 ± 1.0	F			
C	3.4 ± 0.5	G			
D	5.0 ± 1.0	H			
測試儀器 (首興為承認儀器)	L (µH)	DCR Ω(Max)	IDC A(Max)	測試條件	
TH2816B	820.0±10%	1.50	0.6	1KHz,0.25V	
TH2816B	L <sub>IDC</sub> :drop 15%(Max)				
TH2816B	837.0±8%	1.50	—	200KHz,0.25V	
客戶編碼	產品料號	送樣編號	修改項目	修改參數	
	303-86286	M12-11139			
包裝方式					
A	64	PCS/盤	D		
B	4	盤/盒	E		
C	10	盒/箱	F		
作業內容			修改記錄		
1.用DR9×12 <sup>D-31</sup> 的無鉛CORE生產(B=5mm,F=7mm,P=5mm).			時間	料號	
2.用2UEW-H Ø0.27mm的原色銅線,繞150Ts(REF).			1		
3.採用繞線新制程,起線從CORE頂引入.			2		
4.產品以無鉛制程制作.			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
注意事項			9		
1.以感值為主、圈數為輔.			備 注		
2.可使用同等功能儀器測試.			A	1PCS產品單重:3.93g	
3.產品L值按100%全測,DCR值按10%抽測.			B		
4.L <sub>IDC</sub> (廠內標準,不針對客戶)			C		
5.每天地盒內頂部與底部各放一張紙板			D		
核準: _____		審核: _____		製表: 童娟	
				發文日期: 2012.12.11	

