

YXG シリーズ  
SERIES

105°C 低インピーダンス品  
105°C Low Impedance

・105°C 3000~6000時間品。  
Load Life : 105°C 3000~6000 hours.

RoHS  
compliance



◆規格表 / SPECIFICATIONS

項目 Items	特性 Characteristics																														
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40~+105°C																														
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	6.3~100Vdc																														
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20% (20°C, 120Hz)																														
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	I=0.01CV又は3µAのいずれか大なる値以下 (定格電圧印加2分後) I=0.01CV or 3µA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏れ電流(µA) Leakage Current      C=静電容量(µF) Capacitance      V=定格電圧(Vdc) Rated Voltage																														
損失角の正接 (tanδ) Dissipation Factor (MAX)	<table border="1"> <tr> <td>定格電圧(Vdc) Rated Voltage</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>100</td> <td>(20°C, 120Hz)</td> </tr> <tr> <td>tanδ</td> <td>0.22</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td>0.09</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> </table> <p>1000µFを越えるものは1000µF増す毎に上表の値に0.02を加えた値とする。 When capacitance is over 1000µF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000µF.</p>	定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(20°C, 120Hz)	tanδ	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08											
定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(20°C, 120Hz)																						
tanδ	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																							
耐久性 Endurance	<p>105°C中で右表の時間定格電圧(リップル重量)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105°C, the capacitors shall meet the following requirements.</p> <table border="1"> <tr> <td>静電容量変化率 Capacitance Change</td> <td>初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.</td> <td>ケースサイズ Case Size</td> <td>時間(hrs) Life Time</td> </tr> <tr> <td>損失角の正接 Dissipation Factor</td> <td>規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.</td> <td>φD≤6.3</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>漏れ電流 Leakage Current</td> <td>規格値以下 Not more than the specified value.</td> <td>φD=8</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>φD=10</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>φD≥12.5</td> <td>6000</td> </tr> </table>	静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.	ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Life Time	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.	φD≤6.3	3000	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.	φD=8	4000			φD=10	5000			φD≥12.5	6000										
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±25%以内 Within ±25% of the initial value.	ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Life Time																												
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の200%以下 Not more than 200% of the specified value.	φD≤6.3	3000																												
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.	φD=8	4000																												
		φD=10	5000																												
		φD≥12.5	6000																												
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	<table border="1"> <tr> <td>定格電圧(Vdc) Rated Voltage</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>100</td> <td>(120Hz)</td> </tr> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(120Hz)	Z(-25°C)/Z(20°C)	4	3	2	2	2	2	2	2		Z(-40°C)/Z(20°C)	8	6	4	3	3	3	3	3	
定格電圧(Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	(120Hz)																						
Z(-25°C)/Z(20°C)	4	3	2	2	2	2	2	2																							
Z(-40°C)/Z(20°C)	8	6	4	3	3	3	3	3																							

◆リップル電流補正係数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≤
6.8~33µF	0.42	0.70	0.90	1.00
39~270µF	0.50	0.73	0.92	1.00
330~680µF	0.55	0.77	0.94	1.00
820~1800µF	0.60	0.80	0.96	1.00
2200~18000µF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆寸法図 / DIMENSIONS (mm)



◆呼称方法 / PART NUMBER

□□□	YXG	□□□□□	M	□□□	□□	DxL
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

◆副記号 / OPTION

	記号 Code
PETスリーブ PET Sleeve	EFC

**◆標準品一覧表 / STANDARD SIZE**

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance ( $\mu\text{F}$ )	外形寸法 Size $\phi\text{D}\times\text{L}(\text{mm})$	定格リップル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)	インピーダンス( $\Omega$ MAX) Impedance	
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz
6.3	150	5×11	210	0.58	2.3
	330	6.3×11	340	0.22	0.87
	680	8×11.5	640	0.13	0.52
	820	10×12.5	865	0.080	0.32
	1000	8×16	840	0.087	0.35
	1200	8×20	1050	0.069	0.27
	1200	10×16	1210	0.060	0.24
	1500	10×20	1400	0.046	0.18
	1800	12.5×16	1450	0.049	0.16
	2200	10×23	1650	0.042	0.17
	2700	10×28	1910	0.031	0.12
	2700	16×16	1940	0.042	0.12
	3300	12.5×20	1900	0.035	0.12
	3900	12.5×25	2230	0.027	0.089
	3900	18×16	2210	0.043	0.11
	4700	12.5×30	2650	0.024	0.078
	5600	12.5×35	2880	0.020	0.065
	5600	16×20	2530	0.027	0.078
	6800	12.5×40	3350	0.017	0.056
	6800	16×25	2930	0.021	0.060
6800	18×20	2860	0.026	0.067	
8200	16×31.5	3450	0.017	0.050	
10000	16×35.5	3610	0.015	0.044	
10000	18×25	3140	0.019	0.049	
12000	16×40	4080	0.013	0.038	
12000	18×31.5	4170	0.015	0.040	
15000	18×35.5	4220	0.014	0.038	
18000	18×40	4280	0.012	0.032	
10	100	5×11	210	0.58	2.3
	220	6.3×11	340	0.22	0.87
	470	8×11.5	640	0.13	0.52
	680	8×16	840	0.087	0.35
	680	10×12.5	865	0.080	0.32
	1000	8×20	1050	0.069	0.27
	1000	10×16	1210	0.060	0.24
	1200	10×20	1400	0.046	0.18
	1500	10×23	1650	0.042	0.17
	1500	12.5×16	1450	0.049	0.16
	2200	10×28	1910	0.031	0.12
	2200	12.5×20	1900	0.035	0.12
	2200	16×16	1940	0.042	0.12
	2700	18×16	2210	0.043	0.11
	3300	12.5×25	2230	0.027	0.089
	3900	12.5×30	2650	0.024	0.078
	3900	16×20	2530	0.027	0.078
	4700	12.5×35	2880	0.020	0.065
	5600	12.5×40	3350	0.017	0.056
	5600	16×25	2930	0.021	0.060
5600	18×20	2860	0.026	0.067	
6800	16×31.5	3450	0.017	0.050	
6800	18×25	3140	0.019	0.049	
8200	16×35.5	3610	0.015	0.044	
8200	18×31.5	4170	0.015	0.040	
10000	16×40	4080	0.013	0.038	
10000	18×35.5	4220	0.014	0.038	
12000	18×40	4280	0.012	0.032	

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance ( $\mu\text{F}$ )	外形寸法 Size $\phi\text{D}\times\text{L}(\text{mm})$	定格リップル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)	インピーダンス( $\Omega$ MAX) Impedance		
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz	
16	56	5×11	210	0.58	2.3	
	120	6.3×11	340	0.22	0.87	
	330	8×11.5	640	0.13	0.52	
	470	8×16	840	0.087	0.35	
	470	10×12.5	865	0.080	0.32	
	680	8×20	1050	0.069	0.27	
	680	10×16	1210	0.060	0.24	
	1000	10×20	1400	0.046	0.18	
	1000	12.5×16	1450	0.049	0.16	
	1200	10×23	1650	0.042	0.17	
	1500	10×28	1910	0.031	0.12	
	1500	12.5×20	1900	0.035	0.12	
	1500	16×16	1940	0.042	0.12	
	2200	12.5×25	2230	0.027	0.089	
	2200	18×16	2210	0.043	0.11	
	2700	12.5×30	2650	0.024	0.078	
	2700	16×20	2530	0.027	0.078	
	3300	12.5×35	2880	0.020	0.065	
	3900	12.5×40	3350	0.017	0.056	
	3900	16×25	2930	0.021	0.060	
	3900	18×20	2860	0.026	0.067	
	4700	16×31.5	3450	0.017	0.050	
	4700	18×25	3140	0.019	0.049	
	5600	16×35.5	3610	0.015	0.044	
	5600	18×31.5	4170	0.015	0.040	
	6800	16×40	4080	0.013	0.038	
	8200	18×35.5	4220	0.014	0.038	
	10000	18×40	4280	0.012	0.032	
	25	47	5×11	210	0.58	2.3
		100	6.3×11	340	0.22	0.87
220		8×11.5	640	0.13	0.52	
330		8×16	840	0.087	0.35	
330		10×12.5	865	0.080	0.32	
470		8×20	1050	0.069	0.27	
470		10×12.5	1700	0.053	0.16	
470		10×16	1210	0.060	0.24	
680		10×20	1400	0.046	0.18	
680		12.5×16	1450	0.049	0.16	
820		10×23	1650	0.042	0.17	
1000		10×28	1910	0.031	0.12	
1000		12.5×20	1900	0.035	0.12	
1000		16×16	1940	0.042	0.12	
1200		18×16	2210	0.043	0.11	
1500		12.5×25	2230	0.027	0.089	
1800		12.5×30	2650	0.024	0.078	
1800		16×20	2530	0.027	0.078	
2200		12.5×35	2880	0.020	0.065	
2200		18×20	2860	0.026	0.067	
2700		12.5×40	3350	0.017	0.056	
2700		16×25	2930	0.021	0.060	
3300		16×31.5	3450	0.017	0.050	
3300		18×25	3140	0.019	0.049	
3900	16×35.5	3610	0.015	0.044		
3900	18×31.5	4170	0.015	0.040		
4700	16×40	4080	0.013	0.038		
4700	18×35.5	4220	0.014	0.038		
5600	18×40	4280	0.012	0.032		

◆標準品一覧表 / STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance ( $\mu$ F)	外形寸法 Size $\phi$ D×L(mm)	定格リプル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)	インピーダンス( $\Omega$ MAX) Impedance	
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz
				35	33
56	6.3×11	340	0.22		0.87
150	8×11.5	640	0.13		0.52
220	8×16	840	0.087		0.35
220	10×12.5	865	0.080		0.32
270	8×20	1050	0.069		0.27
330	10×16	1210	0.060		0.24
470	10×20	1400	0.046		0.18
470	12.5×16	1450	0.049		0.16
560	10×23	1650	0.042		0.17
680	10×28	1910	0.031		0.12
680	12.5×20	1900	0.035		0.12
680	16×16	1940	0.042		0.12
1000	12.5×25	2230	0.027		0.089
1000	18×16	2210	0.043		0.11
1200	12.5×30	2650	0.024		0.078
1200	16×20	2530	0.027		0.078
1500	12.5×35	2880	0.020		0.065
1800	12.5×40	3350	0.017		0.056
1800	16×25	2930	0.021		0.060
1800	18×20	2860	0.026		0.067
2200	16×31.5	3450	0.017		0.050
2200	18×25	3140	0.019		0.049
2700	16×35.5	3610	0.015		0.044
2700	18×31.5	4170	0.015		0.040
3300	16×40	4080	0.013	0.038	
3300	18×35.5	4220	0.014	0.038	
3900	18×40	4280	0.012	0.032	
50	22	5×11	180	0.70	2.8
	56	6.3×11	295	0.30	1.2
	100	8×11.5	555	0.17	0.68
	120	8×16	730	0.12	0.48
	150	10×12.5	760	0.12	0.48
	150	10×12.5	1280	0.073	0.22
	180	8×20	910	0.091	0.36
	220	10×16	1050	0.084	0.34
	270	10×20	1220	0.060	0.24
	270	12.5×16	1260	0.061	0.20
	330	10×23	1440	0.055	0.22
	470	10×28	1690	0.043	0.17
	470	12.5×20	1660	0.045	0.15
	470	16×16	1690	0.055	0.17
	560	12.5×25	1950	0.034	0.11
	560	18×16	1930	0.054	0.15
	680	12.5×30	2310	0.030	0.10
	820	12.5×35	2510	0.025	0.083
	820	16×20	2210	0.034	0.10
	1000	12.5×40	2920	0.021	0.069
	1000	16×25	2555	0.025	0.075
	1000	18×20	2490	0.036	0.097
	1200	16×31.5	3010	0.022	0.066
	1200	18×25	2740	0.026	0.070
	1500	16×35.5	3150	0.019	0.057
1800	16×40	3710	0.016	0.048	
1800	18×31.5	3635	0.021	0.057	
2200	18×35.5	3680	0.017	0.046	
2700	18×40	3800	0.014	0.038	

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance ( $\mu$ F)	外形寸法 Size $\phi$ D×L(mm)	定格リプル電流 Rated ripple current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)	インピーダンス( $\Omega$ MAX) Impedance	
				20°C, 100kHz	-10°C, 100kHz
				63	15
33	6.3×11	115	1.2		5.0
56	8×11.5	232	0.63		2.8
82	8×16	300	0.45		2.1
82	10×12.5	288	0.43		1.8
120	8×20	362	0.33		1.6
120	10×16	357	0.31		1.5
180	10×20	466	0.21		0.94
180	12.5×16	466	0.23		1.1
220	10×23	531	0.20		0.84
270	10×28	663	0.15		0.71
270	12.5×20	690	0.16		0.64
270	16×16	795	0.14		0.66
330	12.5×25	784	0.12		0.45
390	18×16	920	0.12		0.50
470	12.5×30	905	0.10		0.42
470	16×20	1040	0.091		0.38
560	12.5×35	1050	0.083		0.35
560	16×25	1250	0.073		0.27
680	12.5×40	1180	0.071		0.30
680	18×20	1240	0.080		0.30
820	16×31.5	1570	0.054		0.20
820	18×25	1490	0.057		0.21
1000	16×35.5	1790	0.045		0.17
1000	18×31.5	1630	0.047		0.17
1200	16×40	2020	0.040	0.15	
1200	18×35.5	1790	0.040	0.15	
1500	18×40	2330	0.036	0.13	
100	6.8	5×11	55	2.3	9.3
	15	6.3×11	115	1.2	5.0
	27	8×11.5	232	0.63	2.8
	39	8×16	300	0.45	2.1
	47	10×12.5	288	0.43	1.8
	56	8×20	362	0.33	1.6
	56	10×12.5	1000	0.17	0.66
	68	10×16	357	0.31	1.5
	82	10×20	466	0.21	0.94
	82	12.5×16	466	0.23	1.1
	100	10×23	531	0.20	0.84
	120	10×28	663	0.15	0.71
	120	12.5×20	690	0.16	0.64
	150	16×16	795	0.14	0.66
	180	12.5×25	784	0.12	0.45
	180	18×16	920	0.12	0.50
	220	12.5×30	905	0.10	0.42
	220	16×20	1040	0.091	0.38
	270	12.5×35	1050	0.083	0.35
	270	16×25	1250	0.073	0.27
	330	12.5×40	1180	0.071	0.30
	330	18×20	1240	0.080	0.30
	390	16×31.5	1570	0.054	0.20
	390	18×25	1490	0.057	0.21
	470	16×35.5	1790	0.045	0.17
470	18×31.5	1630	0.047	0.17	
560	16×40	2020	0.040	0.15	
680	18×35.5	1790	0.040	0.15	
820	18×40	2330	0.036	0.13	