

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创商城

供应商名称: 深圳市志浩电子有限公司

产品名称: 数码管

产品规格型号: FJ5361BPG

客户物料编码: 20190827001

客户特殊要求: 无

承认日期: 2019-8-27

供应商确认

客户确认

确认	审核	标准
朱先生	郭先生	李小姐

确认	审核	标准


供应商: 深圳市志浩电子有限公司 供应商确认 (印章)  
地 址: 深圳市宝安区石岩街道水田居委石龙仔三民工业园厂房D栋  
二单元五层东侧  
电 话: +86 0755 2983 9885 传 真: +86 0755 2983 9880  
网 址: [Http://www.zhi-hao.com](http://www.zhi-hao.com) E-mail: [zhdz@vip.sina.com](mailto:zhdz@vip.sina.com)  
企业QQ: 2850383708

# 深圳市志浩电子有限公司

## 产品规格书

公司名称： <b>立创商城</b>			产品型号： <b>FJ5361BPG</b>		
8字数数	8字高度	极性	每段芯片	表面颜色	胶体颜色
3	0.56英寸/14.20mm	B-共阳	1	黑	乳白
备注： H-代表红光，G-代表黄绿光，Y-代表黄色光，B-代表蓝色光，PG-代表纯绿光，W-代表白色光					

外形尺寸：37.50 × 19.00 × 8.00 (mm) 长×宽×高



**FJ5361B**

管脚顺序：从数码管的正面观看，以最左下边第一脚为起点，管脚的顺序是逆时针方向排列  
12, 9, 8---为公共脚，6为空脚。

A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3

使用注意事项说明：

- (1) 数码管表面不要用手触摸，表面有保护膜的产品，可以在使用前撕下来；
- (2) 焊接温度：260度；焊接时间：5S；
- (3) 蓝光、白光、纯绿色请在使用时采取防静电措施。

电话	(86)0755-29839885	传真	(86)0755-29839880
网址	<a href="http://www.zhi-hao.com">www.zhi-hao.com</a>	E-mail	<a href="mailto:zhdz@vip.sina.com">zhdz@vip.sina.com</a>
审核： 朱先生	绘图(制表)： 李小姐	编号： 20190827001	联系人： 李小姐


# 深圳市志浩电子有限公司

Tel: (0755) 2983 9885 Fax: (0755) 2983 9880 Http://www.zhi-hao.com


## 单芯片光电特性资料 ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS DATA

### 纯绿参数 GREEN PARAMETER


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH




顺电流-顺电压特性  
FORWARD CURRENT VS  
FORWARD VOLTAGE




相对光度-顺电流特性  
LUMINOUS INTENSITY VS  
FORWARD CURRENT



允许顺电流-周围温度特性  
ALLOWABLE FORWARD CURRENT  
AMBIENT TEMPERATURE



相对光度-周围温度特性  
LUMINOUS INTENSITY VS  
AMBIENT TEMPERATURE



### 绝对最大定格 (Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings

项 目 Item	记号 Symbol	定格值 Value	单位 Unit
直流顺电流 DC Forward Current	IF	25	mA
脉冲顺电流 DC Forward Current	IFP	150	mA
逆耐电压 Reverse Voltage	VR	5	V
容许损失 Power Dissipation	PD	57.50	mW
动作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ~ +80	°C
储存温度 Storage Temperature	Tstg	-25 ~ +85	°C

### 电气-光学的特性 (Ta=25°C) Electro-Optical Characteristics

项 目 Item	记号 Symbol	最小 Min.	标准 Typ.	最大 Max.	条件 Condition	单位 Unit
直流顺电压 DC Forward Voltage	VF	-	2.29	-	If = 20mA	V
直流逆电压 DC Reverse Current	IR	-	-	20	Vr = 5V	uA
发光亮度 Luminous Intensity	IV	-	0.69	-	If = 20mA	mcd
波长特性 Wavelength Characteristics	$\lambda_p$	-	700	-	If = 20mA	nm

本技术资料出于善意，贵方有责任对我方供应的产品作试验，认定是否适合所需的用途。