



深圳市志浩电子有限公司

产品规格书




客户名称:			产品型号: FJ3192AH 米字管		
8字位数	8字高度	极性	每段芯片	表面颜色	胶体颜色
1	0.39英寸/9.90mm	A-共阴	1	黑	乳白
备注: H-代表红光, G-代表黄绿光, Y-代表黄色光, B-代表蓝色光, PG-代表纯绿光, W-代表白色光					

外形尺寸: 23.60X9.90X7.00 (mm) 长X宽X高



FJ3192A

4,13,17



管脚顺序: 从数码管的正面观看, 以左边最上边第一脚为起点, 管脚的顺序是逆时针方向排列 4, 13, 17---为公共脚。

A-18 B-15 C-11 D-8 E-6 F-3 G1-5 G2-14 H-2 J-1 K-16 L-7 M-9 N-10 DP-12

使用注意事项说明:

- (1) 数码管表面不要用手触摸, 表面有保护膜的产品, 可以在使用前撕下来;
- (2) 焊接温度: 260度; 焊接时间: 5S;
- (3) 蓝光、白光、纯绿色请在使用时采取防静电措施。

电话	(86)0755-29839885	传真	(86)0755-29839880
网址	www.zhi-hao.com	E-mail	zhdz@vip.sina.com
审核: 朱先生	绘图(制表): 李小姐	编号:	联系人: 李小姐


深圳市志浩电子有限公司

Tel: (0755) 29839885 Fax: (0755) 29839880 Http://www.zhi-hao.com


单芯片光电特性资料 ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS DATA

高亮红参数 HI-RED PARAMETER (代码 CODE=0、P)


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH




顺电流-顺电压特性
FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE




相对光度-顺电流特性
LUMINOUS INTENSITY VS FORWARD CURRENT



允许顺电流-周围温度特性
ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE



相对光度-周围温度特性
LUMINOUS INTENSITY VS AMBIENT TEMPERATURE



绝对最大定格 (Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings

项 目 Item	记号 Symbol	定格值 Value	单位 Unit
直流顺电流 DC Forward Current	IF	25	mA
脉冲顺电流 DC Forward Current	IFP	150	mA
逆耐电压 Reverse Voltage	VR	5	V
容许损失 Power Dissipation	PD	50	mW
动作温度 Operating Temperature	Topr	-40 ~ +85	°C
储存温度 Storage Temperature	Tstg	-45 ~ +100	°C

电气-光学的特性 (Ta=25°C) Electro-Optical Characteristics

项 目 Item	记号 Symbol	最小 Min.	标准 Typ.	最大 Max.	条件 Condition	单位 Unit
直流顺电压 DC Forward Voltage	V _F	1.80	2.0	2.20	I _f = 20mA	V
直流逆电压 DC Reverse Current	I _R	-	-	20	V _r = 5V	uA
发光亮度 Luminous Intensity	I _V	20.0	25.0	30.0	I _f = 20mA	mcd
波长特性 Wavelength Characteristics	λ _p	643	645	660	I _f = 20mA	nm

本技术资料出于善意，贵方有责任对我方供应的产品作试验，认定是否适合所需的用途。