

ARKLED 无锡市方舟科技电子有限公司

WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO., LTD

规格(承认)书

Specification for approval

※ 方舟 P/N (ARKLED P/N): SR720361W

※ 客户 P/N (CUSTOMER P/N): _____

※ 产品说明 (DESCRIPTION):

1、

2、

3、

※ 日期 (DATE): 2011 年 10 月 21 日

地址: 江苏省宜兴市张渚镇金张渚工业区宇龙路 6 号

ADD: NO.6 Yulong Road, ZHANGZHU TOWN, YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE,
P.R.CHINA

电话 (TEL): 0086-510-87341161 87345700

传真(FAX): 0086-510-87342800

E-mail: arkled@arkch.com

网址(http) : www.arkch.com

型号 Type :

SR720361W



■ 产品特征 FEATURES:

- 高可靠性和高稳定性

High intensity and reliability

- 高品质、和低功耗、低成本

High quality, Low power requirement and low cost

- IC 易兼容、易装配

IC compatible , Easy assembly

- 符合 RoHS 指令要求

Meet RoHS EU Directive

- 静电承受能力 1000V

ESD 1000V

■ 产品描述 DESCRIPTION:

- 0.36 英寸四位数码 LED 显示屏

0.36 Inch Four Digits Display

- 极性共阴

Common Cathode

- 黑面, 黄胶

Black face, white segment

- 发光颜色

Lighting Color:

1、White 蓝转白

2、

3、

4、

5、

- 晶片材质

1、InGaN

2、

3、

4、

5、

型号 Type :

SR720361W



■ 产品最大绝对参数值 (Ta: 25°C) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25°C:

PARAMETER 项目	SYMBOL 符号	WHITE 白色	UNIT 单位
Power Dissipation Per Segment 功耗	PAD	70	mw
Reverse Voltage Per Segment 反向耐压	VR	5	V
Continuous Forward Current Per Segment 最大使用电流	IAF	20	mA
Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最大峰值电流	IPF	60	mA
Operating Temperature Range 工作温度	TOPr	-20°C to 70°C	
Storage Temperature Range 贮藏温度	Tstg	-20°C to 80°C	
Lead Soldering Temperature 260°C at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260°C/3 秒 距离胶体 1.6mm 以上			

■ 产品光电参数值 (Ta: 25°C) ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C:


PARAMETER 项目	SYMBOL 符号	TEST CONDITION 测试条件	Color 颜色	MIN 最小值	TYP 标准值	MAX 最大值	UNIT 单位
Forward Voltage ,Per Segment 正向压降	VF	IF=20mA	WHITE 白色	2.8		3.5	V
Reverse Current , Per Segment 反向漏电流	IR	VR=5V	WHITE 白色			50	μA
Dominant wavelength 主波长	λD	IF=20mA	WHITE 白色	455		465	nm
Luminous Intensity Per Segment 法向光强	IV	IF=20mA	WHITE 白色	100		180	mcd

型号 Type :


SR720361W




RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH




FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE




LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT



ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE




LUMINOUS INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE



型号 Type :

SR720361W



NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)

2. Tolerance is $\pm 0.25(0.010)$ unless otherwise specified.