


零件承认书



客户名称: _____

客户料号: 103D018

规格描述: DR8*10 0.4*52.5TS L=100uH±20% 本体加套管 长脚

增益料号: _____

日期: 2021/2/3

版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
陈晓东	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

工字电感


日期:

2021/2/3

版本:

A


变更履历表

客户名称:			客户料号			
规格描述:		DR8*10 0.4*52.5TS L=100uH±20% 本体加套管 长脚	增益料号	0		
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2021/2/3	陈晓东	刘业明	柯文学
 <p>东莞市增益实业有限公司</p> 地址: 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229				物料类型:	工字电感	
				日期:	2021/2/3	
				版本:	A	

外观尺寸


客户名称:		客户料号:	
规格描述:	DR8*10 0.4*52.5TS L=100uH±20% 本体加套管 长脚	增益料号:	0

1. 尺寸图 (单位: MM)



DIM	A	B	C	D	E			
mm	9.5	12.5	0.6	14.0	5.0			
SPEC	MAX	MAX	±0.1	±2.0	±0.5			

2. 绕线结构



绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
N1	1	2	2UEW 0.4mm	52.5Ts REF	密绕



东莞市增益实业有限公司
 地址: 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:	工字电感
日期:	2021/2/3
版本:	A

制订	陈晓东	审核	刘业明	核准	柯文学
----	-----	----	-----	----	-----

电气性能


客户名称:		客户料号:	
规格描述:	DR8*10 0.4*52.5TS L=100uH±20% 本体加套管 长脚	增益料号:	0

3. 电气特性 (室内温度 25℃ 室内湿度 65±5% RH)

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~2	100uH±20%
Q值 测试仪器: HP-4284A			
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	1KHZ/0.25V	1~2	0.25 Ω max
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110			

4. 原材料清单

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	DR8*10 B4.0	ZEE	
2	铜线	2UEW	PACIFIC	E201757
3	套管	黑色热缩套管	WOER	

	东莞市增益实业有限公司			物料类型:	工字电感
	地址: 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号			日期:	2021/2/3
	电话: 0769-87321000			版本:	A
传真: 0769-87891229					
制订	陈晓东	审核	刘业明	核准	柯文学


测试报告

客户名称:				客户料号:							
规格描述:		DR8*10 0.4*52.5TS L=100uH±20% 本体加套管 长脚		增益料号:		0					
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定			
5PCS	5PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸	外观	特性	
		0.1	0.4	25℃	65%		OK		OK		
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC						
耐电压AC		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110						
	SEC	SEC		<input type="checkbox"/> HP-42841A <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310							
	KV	KV		<input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺							
测试条件	1KHZ/0.25V			外观尺寸 (mm)							
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G
SPEC	100uH		0.25Ω								
±	20%		max								
1	101.00		0.15								
2	102.00		0.16								
3	99.00		0.15								
4	98.00		0.16								
5	100.00		0.16								
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		工字电感				
					日期:		2021/2/3				
					版本:		A				
制订	陈晓东	审核	刘业明	核准	柯文学						

包装方式数量图示



1.: 將產品放入到封袋（PE袋）口中，每袋、200PCS產品。



2.: 將袋装好的产品放入箱子中，可放20袋。

采用编带后盒装，一箱20袋，一袋装200Pcs，一箱共计4000Pcs。

包装数量

方式	尺寸 (mm)	数量 (pcs)
PE袋	205*145	200
箱	380*270*135	4000



东莞市增益实业有限公司
地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话：0769-87321000
传真：0769-87891229

物料类型:	工字电感
日期:	2021/2/3
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----