



# 规格书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

Customer Name 立腾电子科技(珠海)有限公司

客户料号

Material P/N \_\_\_\_\_

恩鸿料号

Material P/N 1220194-81

产品名称

接订单至交货时长Product Name 电流互感器 Lead Time \_\_\_\_\_

产品规格

Product Type 5(60)A/2.5mA 0.2 10Ω

申请承认日期

版本号

Apply Date 2022-04-15 REV. A /1

供货商属性

代理商 制造商

Vendor Type

Agency Manufacturer

供货商必须提供以下数据/Approval Files list: (适用于标准机械零件和磁件原料认可)

 产品规格书 GP 保证书/宣告书/不使用证明书

Product Spc

GP guarantee/Notification/Letter of disusing

 包装说明书 MCD 及其附件 (附 MSDS)

Packing instruction

MAC and accessories

 样品检测报告 RoHS 检测报告/卤素检测报告

Sample gtesting report

RoHS testing report / Halogen-Free for Material

 制程管制统计报告 安规承认数据 (安规零件适用)

SPC&amp;CPK

Safety files

 零件耐温调查表 材料 UL 卡 (安规材料适用)

Endurance . Temp. of Part

Material UL Card

 BOM/材质证明书 信赖性测试报告

BOM/Materal certification

Relibility testing report

供货商印鉴 Vendor Stamp	APPROVED	CHECKED	PREPARED	客户承认印鉴: Customer Stamp
	陈志元	顾家玮	沈云杰	



浙江恩鸿电子有限公司

ZHEJIANG ENHONG ELECTRONICS CO., LTD.

地址: 浙江省桐乡市康定路 8 号

电话: 0573-88985181 传真: 0573-88985081


Email: Kylin@hzehc.com Http:www.hzehc.com






## 1. 产品结构要求 Structure Diagram Requirements

### 1.1 外型尺寸图 (Unit: mm)



标记\*为同名端, REF 为参考尺寸

## 2. 原理图 Schematic diagram





### 3.技术要求 Technical requirements

3.1 电流互感器符合 IEC61869-2、JB/T10665-2016 中对互感器的要求，适用于工频 50（60）Hz 单相或三相电子式电能表。

#### 3.2 适用条件

- (1) 工作频率: 45Hz~60Hz
- (2) 环境温度: -40℃~+85℃
- (3) 相对湿度: ≤RH 95%
- (4) 海拔高度: 不超过 4000m;
- (5) 阻燃特性: 符合 UL94-V0 阻燃级别。
- (6) 大气条件: 无严重影响互感器绝缘的气体、蒸气、化学沉积、尘垢及其它腐蚀性、爆炸性介质。

### 3.3 基本电气参数 Electrical parameters

#### 3.3.1 基本电气参数:

初级电流 (A)		次级基本 电流(mA)	匝比	精度等级	负载电阻 (Ω)
基本电流	最大电流				
5	60	2.5	1: 2000	0.2	10

#### 3.3.2 误差范围:

电流比误差 (%)	$\Delta\delta_i$ 相位误差 $\pm'$
5%I <sub>b</sub> ~10%I <sub>b</sub> , 比差线性变化量 ≤ ±0.6%; 10%I <sub>b</sub> ~I <sub>b</sub> , 比差线性变化量 ≤ ±0.4%; I <sub>b</sub> ~1.2I <sub>max</sub> , 比差线性变化量 ≤ ±0.4%	5%I <sub>b</sub> ~I <sub>max</sub> , 角差不做要求
一次输入 1.2I <sub>max</sub> , cosΦ=1.0, 装入表计后, 直流分量和偶次谐波误差改变量 ≤ ±3%	

## 4. 电气性能要求

### 4.1 工频绝缘强度

一次绕组对二次绕组的工频耐压: 4KV/1mA/1min, 一次绕组与二次绕组之间无击穿、飞弧等现象。

### 4.2 绝缘电阻检验

一次绕组与二次绕组之间 ≥ 1000MΩ / 500Vdc。

### 4.3 脉冲电压值按照 GB/T17215 的电器要求试验规定

一次绕组和二次绕组间能承受 6.3kV 正、负冲击电压各 10 次, 脉冲电压之间的间隔最小为 3S。

### 4.4 温升限值

按照 GB/T17215 的温升影响规定, 在环境温度为 40℃ 时, 1.15Un、1.2I<sub>max</sub> 电流条件下连续工作 2h, 互感器表面任意一点温升不超过 25K。

## 5. 外观要求

商标清晰准确, 引线规格、长度、颜色、位置、印字等均与图纸相符。



## 6. RoHS

该产品符合 RoHS 要求。

## 7. 出货标准及允收标准

出货检验抽样标准及允收标准 GB2828 二次抽样标准 II (AQL 值):

A 类缺陷为 0, B 类缺陷为 0.4, C 类缺陷为 0.65。

## 8. 关键原材料

名称	材质
塑料壳	PBT, 黑色
磁芯	单磁芯
漆包线	QA-1/155 (2UEW/155)
二次引针	黄铜 H62, 镀锡
铜件	纯铜 T2, 酸洗钝化, 铆接镀锡磷青铜针, 带预埋焊片