


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	首次发行	21. 10. 28	S. He
A1	接头尾管铆压改成环焊	22. 03. 11	S. He



- 技术要求:
- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。  
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围: 920MHz, VSWR<1.8
  - 2 尺寸检验: [\*]为FAI检测项目; \*为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
  - 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
  - 4 包装规范: 50PCS/装中袋封口, 500PCS/箱。
  - 5 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

8	2MH048	L15.0*W6.0*T1.0mm, EVA+单面背胶	2	---
7	2YG147	组装铜管, 铜塞+铜管OD6.5xL69.0mm+胶塞, 总长69.0mm	1	---
6	2C5R17813BN1	RG178透明棕双银线-50 OHM	1	---
5	2SWTU31N7	CD384上固, OD:13.00*L28.2mm, PC, 白色	1	---
4	2SWTD36N1	CD13小孔下固, OD:13.0*L25.3mm, PC+PBT, 白色	1	---
3	2LC15PF805-5	SMA 母针镀金	1	---
2	2LC15PF805-8	SMA 公头锌合金镀镍	1	---
1	2SWTG0701	天线杆套, 13*L154, TPEE, 白色	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:  
 LINEAR:  
 X ±0.20  
 X.X ±0.15  
 X.XX ±0.05  
 X.XXX ±0.01  
 ANGLE:  
 X° ±4.00°  
 X.X° ±3.00°  
 X.XX° ±2.00°  
 X.XXX° ±1.00°

**HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司**

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频天线组件  
 ENG/DATE: S. He/21.09.27  
 直连式外置天线, G07白色, SMA公头母针, 铜管  
 +RG178线, (920MHz天线), RF2110007

CHE/DATE: P/N: 3D0702BK07-014

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: AO SHEET: 1/1

P1端 铜管  
 射频同轴电缆, RG178双银透明棕色  
 P2端 SMA

裁线图

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS  
 \*NO USING ESTRICED AND BANNED SUBSTANCE

H470