




Material 材料
 Insulator 塑胶: Glass filled PBT, (UL 94V-0)
 Contact 端子: Brass 黄铜
 Screw 螺丝: 5+7
 Electrical Characteristics 电气特性
 Current rating 额定电流: 2.5AMP
 Dielectric Withstanding Voltage 耐压:
 AC 500V for 1 Minute.
 Insulator Resistance 绝缘电阻:
 1000MΩ Min. AT DC 500V.
 Contact Resistance 接触电阻: 20MΩ Max.
 Operating Temperature 工作温度: -40°C ~ +105°C



PIN	尺寸	A±0.15	B±0.2	C±0.2	D±0.15	E±0.2
义叉DP-9P		17.90	25.00	30.80	12.50	19.20
义叉DP-15P		26.50	33.30	39.20	12.50	27.80
义叉DP-25P		40.00	47.10	53.05	12.50	41.30
义叉DP-37P		56.50	63.50	69.44	12.50	57.50

未注公差尺寸			Solder Type D-sub Lock screw		上海洲日电子有限公司			
尺寸	公差		义叉DP-9P/15P/25P/37P		Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD			
	长度	角度	Male		上海康司玛电子设备进出口有限公司			
X.	±0.3	±5°	版本号		20171018 A/1			
X.X	±0.2	±3°	图纸编号		ZR20171018-DP-81			
X.XX	±0.15		物料编号		TEL:86-21-34975176/51571121			
绘图	周元金	201171018	比例		1:1			
审核	张海娜	201171018	图幅		mm A4			
核准	章妹	20181111	比例		: 1 1			