


深圳市河顺龙五金电子有限公司

产 品 规 格 书

客户： 立创商城				图样： 		
供应商名称： 深圳市河顺龙五金电子有限公司						
规格名称： +字螺丝 PM3X6 mm D=5.0mm 镍						
客户料号： C357543						
样板数量： 6 PCS						
参 考 标 准	外观检查			Ok		
	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准			OK		
	抽样数量： 20			OK		
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)						
检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果	
直径: A	φ 3.0MM +0/-0.15	20	/	游标卡尺	2.90/2.90/2.90/2.90/2.90 OK	
长度: B	6.00 MM +0/-0.2	20	/	游标卡尺	5.92/5.92/5.92/5.96/5.92 OK	
头径: D	5.00 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	5.15/5.11/5.15/5.15/5.20 OK	
头厚: C	1.80 MM ±0.15	20	/	游标卡尺	1.86/1.85/1.85/1.85/1.85 OK	
材料	材质: 碳钢 ; 表面处理: 镀镍					
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格			客户 确认		
	<input type="checkbox"/> 不合格					
制表 : 王英	审核: 钟生		批准: 赖生			
日期: 2022-07-27	日期: 2022-07-27		日期: 2022-07-27			