



■ 特性:

- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 全部使用105°C长寿命电解电容
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 工作温度高达70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率, 长寿命和高信赖性
- 3年保固



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格



型号		RQ-125B				RQ-125C				RQ-125D			
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4
	直流电压	5V	12V	-5V	-12V	5V	15V	-5V	-15V	5V	12V	24V	-12V
	额定电流	11A	4.5A	1A	0.5A	10A	4A	1A	0.5A	8A	2.5A	2A	0.5A
	电流范围 备注3	0~12A	0~4.5A	0~1A	0~1A	0~12A	0~4A	0~1A	0~1A	0~12A	0~4A	0~2.5A	0~1A
	额定功率 备注6	120W				122.5W				124W			
	纹波与噪声 (最大)备注2	80mVp-p	120mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	80mVp-p
	电压调整范围	CH1: 4.75 ~ 5.5V				CH1: 4.75 ~ 5.5V				CH1: 4.75 ~ 5.5V			
	电压精度 备注3	±2.0%	+10,-1%	+6,-10%	±5.0%	±2.0%	+10,-1%	+6,-10%	±5.0%	±2.0%	+10,-1%	±8.0%	±5.0%
	线性调整率 备注4	±0.5%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	负载调整率 备注5	±1.0%	±3.0%	±6.0%	±2.0%	±1.0%	±3.0%	±6.0%	±2.0%	±1.0%	±3.0%	±6.0%	±2.0%
启动、上升时间	500ms, 20ms/230VAC				1200ms, 30ms/115VAC(满载时)								
保持时间(Typ.)	25ms/230VAC				30ms/115VAC(满载时)								
输入	电压范围	88 ~ 132VAC/176~264VAC(可通过开关切换)或248 ~ 373VDC(承受300VAC浪涌输入5S, 无损坏)											
	频率范围	47 ~ 63Hz											
	效率(Typ.)	77%				78%				80%			
	交流电流(Typ.)	3A/115VAC				2A/230VAC							
	浪涌电流(Typ.)	冷启动:50A/230VAC											
	漏电流	<2mA / 240VAC											
保护	过负载	额定输出的110%~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复											
	过电压	CH1: 5.75 ~ 6.75V 保护模式:打嗝模式, 电压异常条件移除后可自动恢复											
环境	工作温度	-25~+70°C (请参考"减额曲线")											
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝											
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH											
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C) (+5V)											
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟											
安规和电磁兼容 (备注7)	安全规范	UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 认证通过											
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC											
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH											
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020											
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), 重工业标准, EAC TP TC 020											
	MTBF	2535.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 377.7K hrs min.				MIL-HDBK-217F (25°C)							
	尺寸	199*98*38mm (L*W*H)											
备注	包装	0.7Kg; 20pcs/14Kg/0.85CUFT											
	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率(为满足误差, 建议B、C类型CH1负载>20%额定电流、D类型CH1负载>10%额定电流)。 4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法: 从20%到100%额定负载, 其他输出在60%额定负载。 6. 电流范围内每组输出均正常, 但总输出功率不能超过额定输出功率。 7. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.cc 上的"EMI测试声明书"。 8. 启动时间是在冷启动状态下测得, 快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 9. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx												

■ 机构尺寸

机壳型号:902 单位:mm




端子台脚位定义


引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	5	DC OUTPUT V3
2	AC/N	6	DC OUTPUT +V2
3	FG \perp	7	DC OUTPUT COM
4	DC OUTPUT -V4	8	DC OUTPUT +V1

■ 方框图

频率:60KHz



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线

