



1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S. W. R. : ≤ 2.0
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: - 55 ° C ~ +125° C
- 2.2 Salt spray test: 48H

7	十齿华司	黄铜 镀金		1					
6	螺母	黄铜 镀金		1					
5	绝缘体	PTFE 白色		1					
4	四角本体	黄铜 镀金		1					
3	绝缘体	PTFE 白色		1					
2	中心PIN	黄铜 镀金		1					
1	螺牙本体	黄铜 镀金		1					
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量	版號 Rev.	日期 Date	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

		<b>DreamLNK®</b> 深圳市骏晔科技有限公司			
Tolerance 未标注公差:		Part Name. 品名/规格		C/U Part No. 客户料号	
.X ±0.2	Material. 材質	PartNo. 料号		SMA-KWE906	
.XX ±0.10	Finish. 處理	Scale. 比例 1:1	Draw . 繪圖	Check. 校對	App. 核准
.XXX ±0.05	REV. 版本/次	A/0		19.03.15	
未标注角度公差: ±1°	Unit. 單位:	mm		10	