

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断测试端子，带两个用于4 mm测试插头的测试插座，或用于装入桥接杆或螺钉桥接件，标称工作电压: 400 V，标称工作电流: 41 A，接线方式: 螺钉连接，第一层，额定接线容量: 6 mm²，接线容量: 0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 灰色

优势

- 可以用URTK/S系列的测试分断端子对电流变压器二级电路进行测试，操作简单明了
- 在分断点两侧，端子拥有一个测试插座，它也可以用来切换至相邻的端子

商业数据

订货号	0311087
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1233
产品关键代码	BE1233
目录页面	页码519 (C-1-2019)
GTIN	4017918001292
单件重量 (含包装)	35.51 g
单件重量 (不含包装)	35.51 g
关税号	85369010
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	分断测试端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm ²

第一层

螺纹	M4
紧固力矩	1.2 ... 1.5 Nm
剥线长度	13 mm
塞规	A5
硬导线横截面	0.5 mm ² ... 10 mm ²
横截面 AWG	20 ... 8
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 6 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 10
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.5 mm ² ... 6 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.5 mm ² ... 6 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 4 mm ²
标称电流	41 A
最大负载电流	57 A (当连接截面积为10 mm ² 的导线时)
额定电压	400 V
额定横截面	6 mm ²

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	2.2 mm
NS 35/15高度	59 mm

NS 35/7,5高度	51.5 mm
高度	2.028 "
NS 32高度	56.5 mm
长度	72 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 6 mm ²	0.72 kA
短时耐受电流 10 mm ²	1.2 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	5 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	6 mm ² / 1.4 kg
	10 mm ² / 2 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
螺纹	M3


分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>


图纸

示意图



三相传感器测试装置

电路图



a=开启

1=端板

3 = 固定式桥接件

4=适用两个端子的开关桥，可在分断点的两侧使用，向内切换动作

5=用于两个端子的开关桥，可在分断点的两侧使用，向外切换动作


7=开关桥，三相短接电流互感器，仅在右侧

8=开关锁，可防止分断滑片启动

9=隔片，用于端子中央内的邻近桥接件的电气绝缘

10=分组隔板

示意图



简单电流变压器测试电路

a=正常运行

b=测量值测试

c=变压器短路

d=继电器测试


分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



示意图



三相接的传感器测试装置

电路图



分断测试端子 - URTK/S


0311087


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

认证


 CSA 认证ID: 13631	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	300 V	40 A	26 - 10	-

 IECEE CB Scheme 认证ID: NL-65058	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	400 V		-	- 6

 EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized 认证ID: E60425	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	50 A	26 - 8	-
使用组 C	300 V	50 A	26 - 8	-

 KEMA-KEUR 认证ID: 71-113436	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	400 V		-	- 6

 LR 认证ID: LR2041789TA				
--	--	--	--	--

 RS 认证ID: 17.00013.272				
---	--	--	--	--

分断测试端子 - URTK/S



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27141126
ECLASS-10.0.1	27141126
ECLASS-11.0	27141126

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

分断测试端子 - URTK/S



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>


产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

附件

 注意：应用以下某些附件可能会导致本产品受限。


螺钉式桥接件

螺钉式桥接件 - FB 10- RTK/S - 0311171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311171>



螺钉式桥接件，针距: 8.2 mm，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 41 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - EB 2- 8 - 0202154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0202154>



插拔式桥接件，针距: 8 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 41 A

分断测试端子 - URTK/S

0311087


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - EB 3- 8 - 0202141

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0202141>




插拔式桥接件，针距: 8 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 41 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - EB 10- 8 - 0202138

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0202138>



插拔式桥接件，针距: 8 mm，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 41 A

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

开关锁定

开关锁定 - S - 0308359

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0308359>

开关锁定，用于分断滑块，长度: 12 mm，宽度: 8.2 mm，颜色: 白色



开关桥接件

开关桥接件 - ASB 2-RTK/S - 0311281

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311281>

开关桥接件，针距: 8.2 mm，颜色: 银色



i 最大电流承载能力: 35 A

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>




开关桥接件

开关桥接件 - USB 2-RTK/S - 0311278

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311278>



开关桥接件，针距: 8.2 mm，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 35 A


开关桥接件

开关桥接件 - SB 4-RTK/S - 0311265

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311265>



开关桥接件，针距: 8.2 mm，颜色: 银色

 最大电流承载能力: 35 A

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>




开关桥接件

开关桥接件 - SB 2-RTK/S - 0311236

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311236>

开关桥接件，针距: 8.2 mm，颜色: 银色



 最大电流承载能力: 35 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - EB 4-8 - 0202142

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0202142>

插拔式桥接件，针距: 8 mm，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 41 A

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>





插拔式桥接件

插拔式桥接件 - EB 1/3/5/7-8 - 3072340

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072340>

插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，引脚分配: 1, 3, 5, 7，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 41 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - EB 1/3/5-8 - 3072341

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072341>

插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，引脚分配: 1,3,5，颜色: 灰色



 最大电流承载能力: 41 A

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

盖

盖 - D-URTK - 0310020

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0310020>

盖, 长度: 72 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 41.5 mm, 颜色: 灰色



隔板

隔板 - TS-RTK - 0310211

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0310211>

隔板, 长度: 72 mm, 宽度: 0.8 mm, 颜色: 灰色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

隔板

隔板 - ATS-RTK - 0310224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0310224>

隔板，长度: 97.5 mm，宽度: 0.8 mm，高度: 45.8 mm，颜色: 灰色



螺丝刀

螺丝刀 - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1205066>

螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：1.0 x 4.0 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

保护盖罩

保护盖罩 - AP-ME

METER - 3034361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034361>



保护盖罩，用于端子条的遮盖保护，卡接至APT-ME盖罩支架或APH-ME终端紧固件。将盖罩支架安装在端子条末端，每隔40 cm左右安装一个支架。供货长度：1 m

保护盖罩支架

保护盖罩支架 - APH-ME - 3034374

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034374>



保护盖罩支架，适合安装在NS 35/7,5 DIN导轨上，用于固定AP-ME保护盖罩，作为选项可以封闭

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

保护盖罩支架

保护盖罩支架 - APT-ME - 3034358

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034358>

保护盖罩支架，可安装在NS 35/7.5DIN导轨上，用于固定AP-ME保护盖罩




分组隔板

分组隔板 - TS-UK 6-T - 3072820

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072820>

分组隔板，长度: 66.5 mm，宽度: 1 mm，高度: 62.5 mm，颜色: 灰色



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

短路连接器

短路连接器 - KSS 8 - 0311540

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311540>

短路连接器，针距: 8 mm，颜色: 黑色



短路连接器

短路连接器 - KSS 4-8 - 0309549

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0309549>

短路连接器，针距: 8 mm，颜色: 黑色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201002>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201015>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801733>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204119>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206421>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



终端固定件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201730>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0806602>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 白色，25件一包 (50 m)

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206599>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包（20 m）

终端固定件

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201798>




DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色，10件一包（20 m）

快速标记条

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052002>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 8.15 mm，标签数: 10


0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

快速标记条

快速标记条 - ZB 8 CUS - 0825011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825011>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到大型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TM 8 - 0818072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818072>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：56

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TM 8 CUS - 0824597

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824597>



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：56

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 - 0828740

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828740>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：42

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 CUS - 0829616

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829616>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：42




快速标记条

快速标记条 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052015>

快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10



分断测试端子 - URTK/S

0311087


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



快速标记条

快速标记条 - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052028>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1052413>



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS... 5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



终端固定件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800886>

终端固定件, 宽度: 9.5 mm, 颜色: 灰色




终端固定件

终端固定件 - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201442>

终端固定件, 标识材料: PA, 颜色: 灰色, 安装在DIN导轨NS 32或NS 35上



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



终端固定件

终端固定件 - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201413>

终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS - 0311391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311391>

测试孔式连接器，颜色: 透明



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 BK - 0311388

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311388>

测试孔式连接器，颜色: 黑色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 GY - 0311375

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311375>

测试孔式连接器，颜色: 灰色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 VT - 0311362

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311362>

测试孔式连接器，颜色: 紫色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 GN - 0311359

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311359>

测试孔式连接器，颜色: 绿色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 YE - 0311346

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311346>

测试孔式连接器，颜色: 黄色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 BU - 0311333

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311333>

测试孔式连接器，颜色: 蓝色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 RD - 0311320

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311320>

测试孔式连接器，颜色: 红色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 WH - 0311317

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311317>

测试孔式连接器，颜色: 白色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK/S RD - 0311744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311744>

测试孔式连接器，颜色: 红色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK/S BU - 0311757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311757>

测试孔式连接器，颜色: 蓝色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK/S YE - 0311731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311731>

测试孔式连接器，颜色: 黄色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK/S GN - 0311760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311760>

测试孔式连接器，颜色: 绿色



分断测试端子 - URTK/S

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311087>



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK/S VT - 0311773

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311773>

测试孔式连接器，颜色: 紫色



测试孔式连接器

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK/S BK - 0311728

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311728>

测试孔式连接器，颜色: 黑色



Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn