



产品名称:HX 1.0-6P WT

间距:1.0mm

RoHS

标记	更改前内容	更改后内容	签名	年、月、日



1. 0卧式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1. 0WT-2P	1.00mm	3.50mm	4.00mm
1. 0WT-3P	2.00mm	4.50mm	5.00mm
1. 0WT-4P	3.00mm	5.50mm	6.00mm
1. 0WT-5P	4.00mm	6.50mm	7.00mm
1. 0WT-6P	5.00mm	7.50mm	8.00mm
1. 0WT-7P	6.00mm	8.50mm	9.00mm
1. 0WT-8P	7.00mm	9.50mm	10.00mm
1. 0WT-9P	8.00mm	10.50mm	11.00mm
1. 0WT-10P	9.00mm	11.50mm	12.00mm
1. 0WT-11P	10.00mm	12.50mm	13.00mm
1. 0WT-12P	11.00mm	13.50mm	14.00mm
1. 0WT-13P	12.00mm	14.50mm	15.00mm
1. 0WT-14P	13.00mm	15.50mm	16.00mm
1. 0WT-15P	14.00mm	16.50mm	17.00mm
1. 0WT-16P	15.00mm	17.50mm	18.00mm
1. 0WT-17P	16.00mm	18.50mm	19.00mm
1. 0WT-18P	17.00mm	19.50mm	20.00mm
1. 0WT-19P	18.00mm	20.50mm	21.00mm
1. 0WT-20P	19.00mm	21.50mm	22.00mm

材料	Nylon 9tu1 94v-0 or ul			
比例	1:1	设计/日期	审核/日期	批准/日期
版次	李春风	钟德华	罗孝金	
重量	第1页 共1页	初始日期	2020.6.12	

>20	±0.25
>10≤20	±0.2
>3≤10	±0.15
≤3	±0.10
尺寸范围	公差
未注公差	公差

**韩下 HANXIA**  
**深圳市韩下电子有限公司**



深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd  
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

针座

\_\_\_\_\_

规格型号 Part No:

HX 1.0-6P WT

\_\_\_\_\_

#### 贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

2、USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-20℃~+85℃

环境温度：-20℃~+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

4、Material:

材 料

P/N 零件名称	Type 类 型	Material 材 料	Finish 表面处理	Expiain 说 明
Terminal 端子	Contact 插 簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	RoHS Comp liant
Housing 孔 座	Plastic 塑 壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色：白色	
OpeningWafer 开口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4 μ " m 镀金：3~4 μ " m	
	Plastic 塑 壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色：白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	

**5、Electrical Performance:**

电气性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	125V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	1A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
5.4	Insulation Resistance 绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
5.5	Dielectric Strength 耐压	$\geq 500 \text{ V AC/minute}$

**6、Mechanical Performance:**

机械性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	$\geq 15 \text{ N}$ per pin
6.2	Female contact Retention force 端子固定力	$\geq 15 \text{ N}$ per pin
6.3	Plug-in force 插入力	$\leq 3 \text{ N}$ per pin
6.4	Plug-out force 拔出力	$\geq 0.5 \text{ N}$ per pin

**7、Endurance Characteristics:**

环境性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
7.1	Soldering rest 可焊性	Time: $2.5 \pm 0.5 \text{ S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5 \text{ S}$ Temperature: $260 \pm 5^\circ \text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ \text{C}$ Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$
7.2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	Time: $5 \pm 1 \text{ S}$ 时间: $5 \pm 1 \text{ S}$ Temperature: $260 \pm 5^\circ \text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ \text{C}$ Appearance: NO Damage 外观: 无损坏

7.3	<p><b>Heat test</b> 耐热性</p>	<p>Time:96h 时间: 96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度: +85±3℃ Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>
7.4	<p><b>Cold test</b> 耐冷性</p>	<p>Time:48h 时间: 48 小时 Temperature:-25±3℃ 温度: -25±3℃ Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>
7.5	<p><b>Temperature Cycling</b> 温度循环</p>	<p>Low temperature:-25±3℃ 低温: -25±3℃ High temperature:85±3℃ 高温: 85±3℃ For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 在进行测试 Appearance: NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20mΩ</p>
7.6	<p><b>Invariab lenes humidity</b> 恒定湿热</p>	<p>Temperature:60±2℃ 温度: 60±2℃ Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度: 90%-96% RH Tim:96h 时间: 96 小时 Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ Insulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻: ≥100 MΩ</p>
7.7	<p><b>Salt Spray</b> 盐雾试验</p>	<p>Salt concentration: 5±1% 浓度: 5±1% Temperature:35±2℃ 温度: 35±2℃ Tim:16±2h 时间: 16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度 (5±1) %的氯化钠溶液, 连续雾化 16 小时, 试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时, 外观无损伤 Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>