

## SPECIFICATIONS

### 产品规格书

客户名称 Customer		产品名称 Product	0603 冷白光
客户代码 Customer NO.		产品型号 Type	TC0603WBD01-1CSA

**0603 冷白光**

**1.6\*0.8\*0.6 mm**

**SMD LED 器件**

客户审核 Customer Audit			天成照明 TCWIN		
核准	确认	制作	核准	确认	制作
			金国奇	黄奕源	廖桂荣
<input type="checkbox"/> 接收		<input type="checkbox"/> 不接收	日期: 20211115	版本号: A1	



地址: 深圳市宝安区松岗街道东方大道 33 号左第四栋

电话: 0755-29573599 29573979 邮箱: tczm@tczmlcd.com

网址: www.tcwinled.com 邮编: 518106



## 目 录


◆ 产品特性 .....	3
◆ 封装尺寸 .....	3
◆ 绝对最大额定值 .....	4
◆ 光电特性 .....	4
◆ 光学特性曲线 .....	5
◆ 焊接说明 .....	6
◆ 注意事项 .....	6
◆ 可靠性 .....	7
◆ 包装规格 .....	8

## ◆ 产品特性

- 表面贴片器件尺寸为1.6mm\*0.8mm\*0.6mm
- 发光二极管所用芯片材料为氮化镓
- 适用于所有的SMT装配和焊接工艺
- 防潮等级Level 5a

## ◆ 封装尺寸

### NOTES:



1. 所有标注尺寸的单位均为毫米;
2. 除了特别注明,所有标注尺寸的公差均为±0.05mm;
3. 封装尺寸: 1.6mm\*0.8mm\*0.6mm;

## ◆ 绝对最大额定值

参数	符号	值	单位
功耗	Pd	60	mW
正向电流	IF	5	mA
脉冲电流	IFP	30	mA
反向电压	VR	5	V
静电	ESD	2000 (HBM)	V
操作温度	Topr	-40 ~ +85 °C	°C
保存温度	Tstg	-40 ~ +100 °C	°C


## ◆ 电光特性

项目	符号	最小	平均	最大	单位	测试条件
正向电压	Vf	2.6		3.0	V	IF=5mA
反向电流	IR	--	--	5	μA	VR = 5V
色温	TC	50000	--	100000	K	IF=5mA
显示指数	Ra		--		/	IF=5mA
发光角度	2 θ 1/2		120		Deg	IF=5mA
发光强度	Φ	/	--	/	Lm	IF=5mA
	IV	300		500	mcd	IF=5mA


**NOTE:** 公差:  $I_v \pm 10\%$ ,  $\lambda_d \pm 2nm$ ,  $V_f \pm 0.05V$

◆ 典型光学特性曲线


亮度与电流关系, Ta=25°C




电压与电流关系, Ta=25°C




温度与电流关系, Ta=25°C



角度图, Ta=25°C




光谱图, Ta=25°C



## ◆ 焊接说明

### ■ 回流焊简介




1. 回流焊次数不应超过 2 次；
2. 焊接时，在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠；

### ■ 烙铁

1. 手工焊接时，烙铁温度控制在 300°C 以下，且时间不可超过 3 秒；
2. 手工焊接只可焊接一次；

### ■ 返工

1. 温度保持在 260°C 以下，5 秒内完成返工作业；
2. 烙铁不能碰触到 LED 灯珠；
3. 双头形烙铁为最佳；



## ■ 注意事项

封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取预防措施，以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此，在选用吸嘴时，应适用于有机硅树脂的压力。




## ◆ 可靠性

## 测试项目和结果

测试项目	参考标准	测试条件	时间	数量	接收/拒收
回流焊	JESD22-B106	Temp=260°Cmax T=10sec	3 times	0/22	0/1
温度循环	JESD22-A104	-20°C±5°C 30min ↑↓5min 120°C±5°C 30min	200 cycle	0/22	0/1
冷热冲击	JESD22-A106	-40°C±5°C 15min ↑↓5sec 100°C±5°C 15min	200 cycle	0/22	0/1
高温存储	JESD22-A103	Temp=100°C±5°C	1000 hrs	0/22	0/1
低温存储	JESD22-A119	Temp=-40°C±5°C	1000 hrs	0/22	0/1
点亮高低温循环	JESD22-A105	On5min-40°C>5min ↑ ↓ ↑ ↓ <5min Off5min100°C>5min	200 cycle	0/22	0/1
老化测试	JESD22-A108	T <sub>a</sub> =25°C±5°C I <sub>F</sub> =20mA	1000 hrs	0/22	0/1
高温高湿	JESD22-A101	85°C±5°C/ 85%RH I <sub>F</sub> =20mA	1000 hrs	0/22	0/1

◆ 包装规格

● 进料方向




Vacuum

深圳市天成照明有限公司  
 PN:TC0603WBD01-1CSA  
 SN:MO-2022-07-0165  
 CIEXY:500A  
 QTY:4000pcs 2022.7.9

IF5mA	Min	Max
VF(v)	2.6	2.8
IV(mcd)	300	500
TC(K)	50000	100000

真空包装拆包后必须在8小时内使用完成

标签图示



● 包装数量

卷盘尺寸: 178x12mm, 4000pcs/卷;

