

**SOREDE**

索 瑞 達 電 子

# 深圳市索瑞达电子有限公司

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创  
Customer Name : \_\_\_\_\_

客户料号:  
Customer P/N: \_\_\_\_\_

产品名称: 功率电感  
Product Name: \_\_\_\_\_

索瑞达料号: SRYH.1360.YF101MT00  
Sorede P/N: \_\_\_\_\_

制造厂商 Manufacturer	
拟制 Draft	唐杨英
审核 Check	工程专用章 符妃团
日期 Date	2022-08-13

客户承认印章 Approval Signet	
日期 Date	

地址: 深圳市观澜镇福城街道新塘村8号源创园陆号A6栋3楼.

Address: 3Rd Floor, Building A6, Yuanchuangyuanlu, No. 8 Xintang Village, Fucheng Street, Guanlan Town, Shenzhen.

电话 Tel: 0755-29803356 传真 Fax: 0755-29803506

电子邮件 E-mail: sorde@vip.163.com


网址 <http://www.szsorede.com>



文件编号 File Number	SRD-WI-12247	版本号 Version Number	A	页码 page	1/8
---------------------	--------------	-----------------------	---	------------	-----

### 1、外形尺寸 Dimension :

单位Unit: mm




A	13.45±0.35
B	12.6±0.3
C	6.0Max.
D	2.0±0.3
E	5.0±0.3
F	5.5Ref
G	14.5Ref
H	8.0Ref

### 2、产品品名构成 Product Spec. Model

SRYH . 1360 . Y F 101 M T 00  
a      b      c d    e f    g    h

- a: 系列名称 Series name
- b: 产品尺寸 Product dimensions (A x B x C)
- c: 密封方式 Sealing way (L: 冷封 Cold seal    Y: 热封 Heat seal)
- d: 印字方向 Lettering direction ▶
- e: 电感值 Inductance Value  
(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)
- f: 电感公差 Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)
- g: 包装 Package (T:磁带/卷轴 Tape/Reel、B: 散装 Bulk)
- h: 编号 Numbering (标准 standard)



### 3、材料清单 MATERIAL LIST

NO.	PARTS	MATERIAL	UL FILE NO.	TEMP. CLASS
1	Iron Powder	ALLOY OR EQUIVALENT	NA	NA
2	WIRE	POLYURETHANE ENAMELLED COPPER WIRE OR EQUIVALENT	E258243	180°C
3	Base	Fog Tin OR EQUIVALENT	NA	NA
4	SOLDER	Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT	NA	NA

\*NA:NOT APPLICABLE.