


承认图



說明:

1. 溫度範圍:-65~165度
2. 振動:MIL-STD-202 方法213.
3. 耐用性: ≥500次.
4. 標有*號的為重點檢驗尺寸
5. 外觀無毛刺. 電鍍色澤一致. 須过盐雾测试48小时
6. 部件1与部件2組裝後脫落力在3kgf以上!



BOM明細表

零件序號	部品品名/規格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	六角外殼/H8*8.7	黃銅	鍍金	DXRD-SMA044-01	1	A/1
2	后塞/Ø3.2*3.25	黃銅	鍍金	DXRD-SMA044-02	1	A/1
3	鏈子+銅片	黃銅	鍍金	DXRD-SMA044-03	1	A/1

Rev.	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
		ECN No.		

	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
	电话: 0769-83328111			
Tolerance 未標注公差:	C/U NO. 客戶編號	D017	Part Name. 品名/規格	SMA测试头+鏈子
.X ±0.2	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號	
.XX ±0.1	Finish. 處理		Part No. 料號	HJ-SMA044
.XXX ±0.05	Scale. 比例	4:1	Draw. 繪圖	Check. 校對
未標注角度公差: ±1°	REV. 版本/次	A/1	GYL	App. 核准
	Unite. 單位:	mm	15.08.07	