



注意事项:

- 一. 电气特性:
 1. 工作电压335V MAX (有效值)
 2. 耐电压1000V (海平面最小值)
 3. 绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
 4. 绝缘阻抗: 50 OHM
 5. 频率范围: 0-6GHZ
- 二. 工作温度: $-55^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$

BOM明細表

零件序号	部品名/规格	材料	外觀	零件料號	用量
1	四角本體	黃銅	鍍金3U"		1
2	SMA公針	黃銅	鍍金2"		1
3	绝缘体	鐵弗龍	白色		1
4	螺母	黃銅	鍍金3U"		1
5	单面齿垫片	黃銅	鍍金3U"		1

Rev.	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
A/1	220301		客戶	垫片变更为单面齿垫片
		ECN No.		

		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 电话: 0769-83328111			
Tolerance 未标注公差: .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1 未标注角度公差: ±1°	C/U NO. 客戶編號	D000	Part Name. 品名/规格	SMA母头公针 FOR PCB/SQ6.35*16.6	
	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號		
	Finish. 處理		DXRD Part No. 料號	HJ-SMA733	
	Scale. 比例	4:1	Draw. 繪圖	Check. 校對	App. 核准
	REV. 版本/次	A/1	GYL		
Unite. 單位:	mm	20.9.26			