


线路板安装尺寸示意图

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz) / min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 UNOER 1.5 ± 0.05 | 1.5 ~ 10 ± 0.1 | OVER 10 ± 0.2

电路结构示意图



6	底座	1PCS	PA		
5	底座	1PCS	PA		
4	插针	1PCS	H59-1 黄铜 $\phi=1.3$		电镀: 锡
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.35$		电镀: 锡
2	动触片	1PCS	锰钢 $t=0.20$		电镀: 锡
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.35$		电镀: 锡
序号	零件图号或代号	数量	材料		备注

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

标记数量	更改单号	签名	日期
绘图	李春风		2020.9.23
设计			
审核	钟华华		2020.9.23
工艺			
标准化			
批准	罗孝金		2020.9.23

HX DC002-1.3

阶段	标记	质量	比例
	A	B	1:1
第 1 页		共 1	页

旧底图总号	
底图总号	
日期	
签名	



深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd

Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

DC座

规格型号 Part No:

HX DC002-1.3

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	



品名 (NAME) : DC座		
型号 (MODEL): HX DC002-1.3		
1.溫度5~35°C, 湿度45~85%標準狀態下測試。 In normal fettle to test. Temperature 5~35°C and humidity 45~85%		
2.溫度-40~55°C環保內使用。 In entironment of temperature -40~55°C		
ITEM 專案	TEST CONDITION 測試條件	SPECIFICICAION 規格
3.ELECTRONICAL RESISTAN 電氣性能		
3.1 CONTACT RESISANCE 接觸阻抗	Being measured at 1KHZsmall current connact resistance meter.在1KHZ小電流下測量。	0.03欧姆以下
3.2 INSULATION RESISTANCE 絕緣阻抗	Measurements shall be made following application of DC500V potenrial across terminals and across terminals and frame for 1minute.在端子之間和端子與殼之間加DC500V條件下, 持續1分鐘測量。	100M min 100兆歐以上。
3.3 WITHSTAND VOLTAGE 耐電壓	AC500V(50HZ or 60HZ) shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute.在端子之間和端子與殼之間加AC500V條件下, 持續1分鐘測量。	There shall be no breakdown 無擊穿現象。
4.MECHANICAL CHARACTERISTICS 機械性能		
4.1 INSERION AND WITHDRAW 插拔力	Being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer. 用測力計在插頭與彈片之間進行測試	Insertion and extraction force 3-20N, 插拔力3-20N
4.2 TERMINAL STRENGTH 端子強度	A static force of 500gf being applied in one directionon the top of terminal for 1 minute.一個500克之靜負荷施加於端子頂部的一個方向持續1分鐘。	There shall be no sign of damage mechanical and electricly. 無任何迹象顯示機械及電器性能之損壞。



5. DURABILTY 耐久 性

5.1	SOLDERING TEST 可焊性試驗	The top of terminals shall be dipped 2mm in the loder bath at a temperature of $230\pm 5^{\circ}\text{C}$ for 3sec. 端子頂部被浸入焊池2mm深，溫度 $230\pm 5^{\circ}\text{C}$ 時間3秒	A new un form coating of shall cover above 75% of the surface being immersed. 浸入的部分75%以上表面將被錫覆蓋。
5.2	LIFE TEST 壽命試驗	5000 cycles of operation at rate of 1 0-20 cycles per minture with unloading. 無負載條件下，每分鐘10—20次的速度操作5000次。	(1) Contact resistance. $40\text{m}\Omega$ max 接觸阻抗40毫歐以下 (2) Drive fore 30 inital value 動作力變化範圍初始值30 (3) ITEM專案—3.2 (4) ITEM專案—3.3 (5) INEM—4.2
5.3	HEAT TEST 耐熱試驗	$80\pm 2^{\circ}\text{C}$ for 48 hours after test keep in normal condition for 30minutes. 在 $80\pm 2^{\circ}\text{C}$ 環境中放48小時，再放在正常環境中30分鐘後進行測試。	(1) Contact resistance $50\text{m}\Omega$ max. 接觸電阻50毫歐以下
5.4	HUMIDITY TEST 耐濕試驗	The condition of temperature $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ and humidity 90-95% for 48 hours after test keep in normal condition for 30 min. 在 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 90—95% Rh環境中放48小時，再放在正常環境中30分鐘後進行測試。	(2) Insulation resistance $100\text{M}\Omega$ min 絕緣電阻100M歐以上 (3) There shall be no sign of damage mechanically and electrically. 無任何 迹象顯示機械及電器性能之損壞。
5.5	COLD TEST 耐冷試驗	At $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$ for 48 hours, after test keep in normal condition for 30 min. 在 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$ 環境中放48小時，再置於正常環境中30分鐘後進行測試。	