




表面安装肖特基二极管
反向电压 20 ~ 200 V
正向电流 3.0 A

Surface Mounted Schottky Barrier Rectifiers

Reverse Voltage 20 ~ 200 V
Forward Current 3.0 A



特征 Features

- 反向漏电流低 Low reverse leakage
 - 正向浪涌承受能力强 High forward surge capability
 - 高信赖性 High reliability
 - 高温焊接保证 High temperature soldering guaranteed:
 - 260°C/10 秒
 - 260°C/10seconds
 - 引线和管体皆符合RoHS标准
 - Lead and body according with RoHS standard
 - 型号后缀“-F”标记无卤素产品

Green compound with suffix "-F" on Marking
机械数据 Mechanical Data

机械数据 Mechanical Data

- 封装外形:DO-214AB塑封 Case:DO-214AB Molded plastic
 - 环氧树脂 : UL易燃等级 : 94V-0
Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
 - 引脚 : 镀锡,无铅 Lead: Pure tin plated, lead free

最大值和特性 TA = 25°C，除非另有规定。

最大值和特性 Maximum Ratings & Characteristics

Maximum Ratings & Characteristics

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

参数 Parameter	符号 Symbols	SS32	SS33	SS34	SS35	SS36	SS38	SS310	SS315	SS320	单位 Unit				
最大可重复峰值反向电压 Maximum repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	20	30	40	50	60	80	100	150	200	V				
最大均方根电压 Maximum RMS voltage	V _{RMS}	14	21	28	35	42	56	70	105	140	V				
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage	V _{DC}	20	30	40	50	60	80	100	150	200	V				
最大正向平均整流电流 Maximum average forward rectified current	I _{F(AV)}	3.0								A					
正向不重复浪涌电流 8.3 ms单—正弦半波 Non-repetitive peak forward surge current 8.3 ms singlehalf sine-wave	I _{FSM}	100								A					
最大正向电压 @IF=3.0A Maximum forward voltage	V _F	0.55		0.70		0.85		0.95		V					
最大反向电流 @V _{DC} TA= 25°C Maximum reverse current TA= 100°C	I _R	0.5				0.1				mA					
典型热阻 Typical thermal resistance (Note 1)	R _{θJA} R _{θJL}	20				10									
典型结电容 VR=4.0V,f=1MHz Type junction capacitance	C _J	180								pF					
工作结温 Operating junction	T _J	-55 --- +125				-55 --- +150				°C					
存储温度 Storage temperature rang	T _{STG}	-55 --- +150								°C					

备注 Note:

- 1) Thermal resistance from junction to ambient PCB mounted

特性曲线 Characteristic Curves
