

1-2311123-1 ✓ 有效

AMP | LEAVYSEAL

TE 内部编号 1-2311123-1

Automotive Connector Caps & Covers, Cover - Cable Exit, Cable Exit Angle 45°, Black, PA, Wire-to-Device, 48 Position, Sealable, LEAVYSEAL

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖 - 电缆引出

出线角度: 45°

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA

连接器系统: 线到设备

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖 - 电缆引出
连接器系统	线到设备
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	48
----	----

主体特性

出线角度	45°
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA

尺寸

兼容电缆束直径范围	15 mm
-----------	-------

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C
工组温度范围	-40 – 130 °C

行业标准

保护等级	IPX9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



文档

产品图纸

REC CONN CVR,48POS,MCON 1.2,45DEG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1-2311123-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2311123-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2311123-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本