



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户: _____

机种: _____


料号: _____

品名: **ACTB005-15.2**

日期: **2022-08-19**

编号: _____

承认章	客户确认		供应商	
	工程技术		工程技术	黄英
	采购		品质	陈秦哲
	品保 IQC		制造	胡金汉






公司地址: 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122



FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szennt.com

WEB : http://www.szennt.com



推荐推荐开孔尺寸:



1.使用温度	-40℃ ~ 125℃。
2.压线范围	24-10 AWG
3.螺钉拧紧力矩	1.2 Nm
4.额定电压电流	60A
5.焊脚镀层	镀环保雾锡 5---8UM

1	焊脚	1	BRASS	镀环保雾锡					
序号	名称	数量	材料	说明	序号	名称	数量	材料	说明

公称尺寸(mm)	公差(±mm)
0--10	0.30
10--20	0.35
20--30	0.40
30--40	0.45
40--50	0.50
50 以上	0.55
角度	±1°

一视角									
	设计	处数	更改文件号	签字	日期				
	校对								
	审核								
	工艺								

装配图

版本号 V1 重量 比例 FULL
共 1 页 第 1 页

材料
型号 ACTB005-15.2
 ACTB005-15.2-M4
图号
深圳市康奈特电子有限公司
SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO.LTD

PRODUCT SPECIFICATION

产品承认书

1、技术参数 (Technical Data)

中心距 (Center Space) : 10.00*10.50 mm

额定电流 (Rated Current) : 60A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 1.2N.m

lbf•in 螺纹大小 (Thread size) : M4

2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40°C~+125°C

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1

IEC 60947-7-1

UL 1059

UL 486E

4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接 $260 \pm 5^\circ\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接 $350 \pm 5^\circ\text{C}/10\text{s}$.

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave $260 \pm 5^\circ\text{C}/5\text{s}$,

2, a total of 10s, hand-welded iron $350 \pm 5^\circ\text{C}/10\text{s}$.)

5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)