



主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	空按钮盒
产品短名	XALB
产品功能	For XA2E and XB2B Ø 22 mm control and signalling units
开孔数	3 开孔
机柜基座颜色	深灰
封面颜色	浅灰
材料	PC
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529

补充信息

电缆进线孔	2.0 敲落孔 直径: 20 mm 在...上 侧面 6.0 敲落孔 直径: 19 mm 在...上 bottom
CAD 总宽度	134 Mm
CAD 总高度	68 Mm
CAD 总深度	51 Mm
产品净重	0.14 Kg

环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
电击保护级别	Class II 符合 IEC 60536
符合标准	GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	160.0 G
Package 1 Height	5.511 Cm
Package 1 Width	7.082 Cm
Package 1 Length	13.802 Cm
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20

Package 2 Weight	3.6 Kg
Package 2 Height	15.0 Cm
Package 2 Width	30.0 Cm
Package 2 Length	40.0 Cm
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Weight	72.243 Kg
Package 3 Height	60.0 Cm
Package 3 Width	80.0 Cm
Package 3 Length	90.0 Cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**