


客户名称:	规格图	型号:XRR6H-6*10-3T
-------	-----	------------------

1. 外形尺寸图(单位:mm)



A	6.0±0.2
B	10.0±0.2
C	20.0±0.5

2. 材料表

部品名	使用材料	材料编号
CORE	JR6H	GM-JR6H-6*10
线材	Φ0.5mm (无铅镀锡铜包钢线穿 3T)	MT2100603TS

3. 作业工序

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) 穿线
根据图纸的要求圈数。 | 3) 外观检查 |
| 2) 剪脚
根据图线的尺寸要求。 | 4) 电气特性检查 (参照下记电气特性) |

4. 电器特性

项目	规格 (3TS)	测试条件	测试仪器
阻抗 (Z)	500Ω MIN	25MHz	HP-4291B
阻抗 (Z)	700Ω MIN	100MHz	YD2810B

制定日期	2021 年 9 月 13 日		客户编码	编码
批准	审核	设计		
陈启明	陈仁建	郑雨珍		图纸编号