

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVED

客 户

CUSTOMER:

品 名 / 型 号

DESCRIPTION/MODLER:

我 司 料 号

SAMPLE NO:

客 户 型 号

VENDOR PART NO:

客 户 料 号

VENDOR ITEM NO:

工字电感/0608-1mH

PXT100577

6*8-1mH

产品确认书

PRODUCT IDENTIFICATION

承制方确认		使用方确认	
MANUFACTURER		USER	
拟制 ESCR IBED	左全亮	项目 PROJECT	
审核 CHECKED	黄远	审核 CHECHED	
批准 APPROVED		品质批 准 APPROVE	

地址: 江西省宜春市上高县工业园沙基路9号

TEL:0755-29941457


FAX:0755-27123927

EML:LIJM98765@126.COM

上高县朋祥兴科技有限公司

SHANGGAO PENGXIANGXIN ELECTRONIC LTD CO, Ltd


产品尺寸示意图 (单位: mm) PHYSICAL DIMENSION (UNIT: mm)



规格	A	B	C	D	E
6*8.3	10.5max	3.5±1	3.0±0.5	8max	0.6±0.1

- 备注:
1. 针脚挂线1.0-1.5圈, 不可有余线头。
 2. 焊锡后不针脚不能堆锡与粗细不一, 脚歪斜等
 3. 产品需含浸

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM



DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY CUSTOMER
左全亮	黄远	

上高县朋祥兴科技有限公司

SHANGGAO PENGXIANGXIN ELECTRONICLTD CO, Ltd

三 绕制参数: WINDING SPECIFICATION

No.	脚位 TERMINAL	线径 WIRESIZE	匝数 TURNS	备注 REMARK
N1	S-F	2UEW 0.15N	196TS REF	以电感量为准

四 电气性能: ELECTRICAL CHARACTERISTIC (25° C)

1. 电感量: inductance (AT 1KHz 0.25v)

L S-F:1mH MIN

2. 直流电阻: DCR


S-F:UNTEST

五 材料表: MATERIAL LIST

No	名称 DESCRPTION	规格 TRADENAME	标准 STANDARD	生产厂商 SUPPLIER/MANUFACTURER
1	磁芯 CORE	6*8.3 中柱2.5	N/A	RC ELECTRONIC CO, LTD
2	漆包线 WIRE	2NEW 155° C	E344055	DONGDUAN YIDA INDUSTRIAL CO., LTD
3	套管 TUBE	UL TUBE VW-1 6*10	125°C E329530	SHENZHEN WOLIDA TRADING CO LTD
4	绝缘漆 VANISH	JX-1150*	N/A E303754	YUEYANG GREEN TECHNOLOGY CO LTD
5	锡 SOLDER	SN99.7	N/A	SHENZHEN JIN CHUN TIN PORDUCT CO., LT
DRAWN BY		CHECKED BY		APPROVED BY CUSTOMER
左全亮		黄远		

上高县朋祥兴科技有限公司

SHANGGAO PENGXIANGXIN ELECTRONICLTD CO, Ltd



防静电袋
16*20



备注：防静电袋贴小标签，纸箱贴外标签。一箱装8-10包产品

拟制： 左全亮 审核： 黄远

