










修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW DWG		2014-07-14
A1		REVISE		2020-11-10



- NOTE:
1. THICKNE:0.15mm.
 2. MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE.
 3. APPLICABE WIRE:UL1007 AWG28#-32#
 4. 使用量具为电子卡尺.
 5. PVC与铜丝包脚需压角.


 深圳市华德共创科技有限公司 Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD 电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187		TITLE: 产品名称: DF13端子	
-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表			
X.X ± 0.30	X.X° ± 3°	APPD: 核准: 谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC1252-T
X.XX ± 0.30	X.XX° ± 2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE
X.XXX ± 0.10	X.XXX° ± 1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	SCALE
			UNIT
			CODE NUMBER
		2020-11-10	1:1
			mm
			A002


F		F		F	
修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE	
AO		NEW DWG		2010-07-07	





Material: Nylon 66 UL94V-0

PIN	A	B	C
2x2P	6.65	1.25	4.25
2x5P	10.40	5.00	8.00
2x7P	12.95	7.50	10.50
2x9P	15.40	10.00	13.00
2x10P	16.65	11.25	14.25
2x12P	19.15	13.75	16.75
2x15P	22.90	17.50	20.50
2x20P	29.15	23.75	26.75





深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD
电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		 		TITLE: 产品名称: DF13H-2xXP				
X.X	±0.30	X.X'	±3°	APPD: 核准: 谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC1252H-2xXP			
X.XX	±0.30	X.XX'	±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX'	±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2010-07-07	1:1	mm	A001