


| | | |
|-------|------------|--------------------|
| 客户名称: | 规格图 | 型号:XRR6H-6*10-2.5T |
|-------|------------|--------------------|

1. 外形尺寸图(单位:mm)



| | |
|----------|-----------------|
| A | 6.0±0.2 |
| B | 10.0±0.2 |
| C | 23±10 |

2. 材料表

| 部品名 | 使用材料 | 材料编号 |
|------|-----------------------|--------------|
| CORE | JR6H | GM-JR6H-6*10 |
| 线材 | φ0.5mm (无铅镀锡铜包钢线穿 3T) | MT2100603TS |

3. 作业工序

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) 穿线 根据图纸的要求圈数。 | 3) 外观检查 |
| 2) 剪脚 根据图线的尺寸要求。 | 4) 电气特性检查 (参照下记电气特性) |

4. 电器特性

| 项目 | 规格 (3TS) | 测试条件 | 测试仪器 |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 阻抗 (Z) | 600Ω MIN | 100MHz | HP-4291B |
| 电感量 (L) | 13UH±25% | 1KHZ/0.25V | YD2810B |

| | | | | |
|------|-------------------------|-----|------|------|
| 制定日期 | 2015 年 12 月 12 日 | | 客户编码 | 编码 |
| 批准 | 审核 | 设计 | | |
| 陈启明 | 陈仁建 | 郑雨珍 | | 图纸编号 |