



| Part No | Pin | A | B |
|--------------------|-----|-------|-------|
| WAFER-XH2.54-2PZZ | 2 | 2.50 | 7.50 |
| WAFER-XH2.54-3PZZ | 3 | 5.00 | 10.00 |
| WAFER-XH2.54-4PZZ | 4 | 7.50 | 12.50 |
| WAFER-XH2.54-5PZZ | 5 | 10.00 | 15.00 |
| WAFER-XH2.54-6PZZ | 6 | 12.50 | 17.50 |
| WAFER-XH2.54-7PZZ | 7 | 15.00 | 20.00 |
| WAFER-XH2.54-8PZZ | 8 | 17.50 | 22.50 |
| WAFER-XH2.54-9PZZ | 9 | 20.00 | 25.00 |
| WAFER-XH2.54-10PZZ | 10 | 22.50 | 27.50 |
| WAFER-XH2.54-11PZZ | 11 | 25.00 | 30.00 |
| WAFER-XH2.54-12PZZ | 12 | 27.50 | 32.50 |
| WAFER-XH2.54-13PZZ | 13 | 30.00 | 35.00 |
| WAFER-XH2.54-14PZZ | 14 | 32.50 | 37.50 |
| WAFER-XH2.54-15PZZ | 15 | 35.00 | 40.00 |
| WAFER-XH2.54-16PZZ | 16 | 37.50 | 42.50 |
| WAFER-XH2.54-17PZZ | 17 | 40.00 | 45.00 |
| WAFER-XH2.54-18PZZ | 18 | 42.50 | 47.50 |
| WAFER-XH2.54-19PZZ | 19 | 45.00 | 50.00 |
| WAFER-XH2.54-20PZZ | 20 | 47.50 | 52.50 |



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

技术要求:

1. 塑件材料: PA66(UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻: $\leq 10m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
8. 工作温度: $-25^{\circ} \sim +85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $235 \pm 5^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

| 2 | 端子Contact | 黄铜 | N*1 | 电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN |
|----|-----------|----------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 基座Wafer | PA66(UL94 V-0) | 1 | 白色 |
| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 | 备注 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| MANUFACTURE DWG | | 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd | |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES | | | TITLE: WAFER XH2.54MM 直针 |
| DECIMALS: .X±0.20 | | | PAR WAFER-XH2.54-NPZZ |
| ANGLES: ±2' | | | DWN |
| .XX±0.10 | | | CHKD |
| .XXX±0.05 | | APVD | SCALE 1:1 UNIT:MM |
| CUSTOMER COPY | | SIZE: A4 | UNIT:MM |
| | | SHEET: 1F1 | REV: A |