



| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---|---------|
| 客户编码 | | 发行日期 | 2023/3/23 | | | |
| 客户物料编码 | | 客户规格型号 | 9*12-68UH-0.45线 | | | |
| 祥如物料编码 | XR9*12-680K-L | 祥如规格型号 | XR9*12-680K-L | | | |
| 送样数量 | 0PCS | 送样日期 | 2023-03-22 | | | |
| 外观尺寸mm |  | | A | 10.5 MAX | E | 5.0±0.5 |
| | | | B | 15.0 MAX | | |
| | | | C | 0.65±0.1 | | |
| | | | D | 15.0±2.0 | | |
| | | | 标识 | | | |
| | 原理图 |  | | | | |

| 绕组 | 起始 | 结束 | 漆包线 | 圈数 | 绕制方式 |
|----|----|----|-------------|----------------|------|
| N1 | S | F | 2UEW-0.45mm | 43.5TS 圈数参考 | 平整密绕 |
| | | | | | |
| | | | | | |

注意事项
 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

| 测试项目 | 电性范围 | 测试条件 | 测试仪器 | 参考值 |
|----------|------------|----------------------------|---------|-------|
| 电感量L | 68uH±10% | at 25°C 1KHz/0.25V | TH2829A | 67.60 |
| 直流电阻DCR | 0.14Ω MAX | at 25°C 1KHz/0.25V | TH2829A | 0.11 |
| 饱和电流Isat | L ≥ L0*90% | at 25°C DC 1.6A 1KHz/0.25V | TH2829A | |
| | | | | |

| 物料 | 规格型号 | 备注 | 生产厂家 | 用量 |
|------|-----------------------|------|----------|----|
| 磁芯 | R250 DR2W9*12 5-7.8-5 | 镁锌材质 | LIANXING | K |
| 漆包线 | 2UEW(155度) | | GANYUE | Kg |
| 导针 | 0.65mm CP线 | | BAICHUAN | Kg |
| 套管 | Φ10.0mm UL黑色扁管 | | YIMING | m |
| 接脚胶 | FK661 黑胶 无卤 | | QI FU | Kg |
| 无铅锡 | 无铅锡条 | | SONGBEN | Kg |
| 作业流程 | | | | |

| | |
|------|--|
| 包装代码 | |
| 包装标识 | |
| 包装物料 | |
| 包装尺寸 | |
| 包装说明 | |

标识示意图

包装示意图

| | |
|----|-----|
| 制表 | 黄禾香 |
| 审核 | 饶平 |
| 确认 | 钟翠兰 |