




# 东莞市祥如电子有限公司-产品规格书

品牌	祥如	材质型号	宽频带高磁导率(MnZn) 锰锌铁氧体材料-UU型磁芯		
品名/型号	XRUU9.8-30mH-H	导感率	R12K	感量	≥30MH

## 1. 尺寸图 (unit: mm)





A	<b>16.5mm</b>
B	<b>15.5mm</b>
C	<b>8.0mm</b>
D	<b>13.5mm</b>
E	<b>7.0mm</b>
G	<b>4.0mm</b>
H	<b>0.6mm</b>

- 1: 共模电感为 UU9.8;  
2: 产品浸油烘干处理;



## 2. 原理及结构图



## 3-主要物料清单列表:

序号	材料名称	规格/型号	耐温等级	材料供应商及UL认证号
1	骨架	T375J (94-V0)	/	长春人造树脂股份有限公司 E59481(S)
2	磁芯	uu9.8 R12K	/	江苏省常熟市皮爱尔奇电子有限公司
3	铜线	2UEW/QA-1	B	东莞益达实业有限公司 (GB/T6109.7-2008/IEC60317-34:1997)
4	铁夹	UU9.8配套	/	/
5	绝缘漆	8562/C	F	恒昌石油化工有限公司 E200154
6	无铅锡条	Sn/Cu:99.3/0.7	/	深圳市佳盟锡制品有限公司或同等供应商

## 4-电感测试条件:

1KHZ/0.25V(本司使用TH2811D仪器测试)

特殊测试条件：10KHZ/0.3V或1KHZ/1V, 此条件需提前告知

5-铜线规格及绕线参数:

绕组	相位	铜线规格及绕线圈数	绝缘胶带	备注
N1	1---2	2UEW $\phi$ 0.25*87TS (参考)	/	平层密绕法
N2	3---4	2UEW $\phi$ 0.25*87TS (参考)	/	平层密绕法