


技术参数

间距: 1.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 50V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute


线性公差 / General Tolerance
 X ±0.2
 X.X ±0.1
 X.XX ±0.05
 角度公差 / Angle Tolerance
 X° ±5.0°
 X.X° ±3.0°
 X.XX° ±1.0°



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图					
审核					
工艺			批准		

材料 / Material
 ①塑座: LCP 本色
 ②接触针: 黄铜 (镀锡)
 ③焊片: 黄铜 (镀锡)

单位 (Units) 版本 比例
 mm 2.0 1:1
 共 1 张 第 1 张



兆星精密电子 (深圳) 有限公司
 品名 / ProduceName
SH1.0 立贴 2P
 型号 / Model
ZX-SH1.0-2PLT