


ZHTCT205D-ADM 系列精密电流互感器

ZHTCT205D-ADM 系列电流互感器，精度高，一致性好，用于电力测量和保护

结构参数：



主要技术参数：

ZHTCT205D-ADM 系列电流输出型，引线带 2.54 端子输出		
参数	数据指标	单位
变比	2000:1	/
额定输入电流	32 (常态)	A
额定输出电流	16	mA
负载电阻	5	Ω
精度等级	0.1	级
线性范围	35 (5 Ω 测)	A
相移	≤ 5 (额定输入时)	分
隔离耐压	3200	V/min
绝缘强度	1000M Ω / 500V/min	M Ω / V/min
工作温度	-40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C	$^{\circ}$ C
存储温度	-45 $^{\circ}$ C ~ +90 $^{\circ}$ C	$^{\circ}$ C
使用频率范围	0.02-10	KHz
安装方式	一次穿心，二次引线输出	/
外壳材料	工程塑料，阻燃	/
特点	全灌封式，抗环境能力强	
	精度高、一致性好	
	安装方式灵活，线性范围宽	
适用于电力网络仪表、电量变送器、电流表、测控装置等		

以上参数均为工频 50Hz~60Hz 使用状态时的参数值。

使用说明图：

