


PCB LAYOUT



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1AW-X-05	---	5.40
2	HC-5557-2x2AW-X-05	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3AW-X-05	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4AW-X-05	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5AW-X-05	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6AW-X-05	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7AW-X-05	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8AW-X-05	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9AW-X-05	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10AW-X-05	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11AW-X-05	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12AW-X-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
 V=孔座 A=直针 B=弯针
 默认=透明 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 F=紫色 V=绿色

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 弯针	版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNAW-X-05	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX	±0.20	比例 SCALE		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投影 Projection					
			Angle	±3.0°						