









REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



- 特性:**
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 1. 插入力: 5~20N ; 拨出力: 8~20N
 2. 使用寿命: 10000次
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 1. 端子: 接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金G/F
 2. 外壳: 镀镍50u"MIN
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55° C~+85° C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

BOM			
序号	名称	用量	品名规格
1	外壳	1	Typec侧贴 SUS304 T=0.30mm
2	Molding	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding C7025 SUS301 T=0.15mm;LCP黑色 H=7.2 半成品
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD
DECIMALS: ANGLES:			
X :±0.30 X :±2°			
X.X :±0.20 X.X :±1°			
X.XX :±0.10			TITLE: USB TYPE CF 16PIN 侧贴 CH=6.7 DWN: xiong PART NO. MC-711-H67 CHKD: lee SCALE:1:1 UNIT: mm APVD: wang SIZE: A4 SHEET:1OF 1 REV: A4 CUSTOMER COPY



B12	A1
B9	A4
B8	A5
B7	A6
B6	A7
B5	A8
B4	A9
B1	A12