

Fluke 106 掌上数字万用表



主要特性

- 电压、电阻、电流、电容
- 输入端子可用于测量交流和直流电流（最大 10 A）
- 数据保持

产品概述: Fluke 106 掌上数字万用表

福禄克106数字万用表专为满足您的工作需要而设计！这款数字万用表经专门设计，能够实现掌上操作，不受工作场所限制。

*福禄克公司自2016年3月1日起在中国地区启动中文品牌标识。Fluke 101/106/107 率先启用福禄克中文标识。

产品规格: Fluke 106 掌上数字万用表

精度在校准后一年内都适用，工作温度为 18 °C 至 28 °C，相对湿度为 0 % 至 75 %。精度规格的格式为：± ([读数的 %] + [最小有效位数字])

精度规格			
功能	量程	分辨率	精度
交流电压 ¹	6.000 V	0.001 V	1.0 % + 3
	60.00 V	0.01 V	
	600.0 V	0.1 V	
直流电压	6.000 V	0.001 V	0.5 % + 3
	60.00 V	0.01 V	
	600.0 V	0.1 V	
交流毫伏	600.0 mV	0.1 mV	3.0 % + 3
电阻 (欧姆)	400.0 Ω	0.1 Ω	0.5 % + 3
	4.000 kΩ	0.001 kΩ	0.5 % + 2
	40.00 kΩ	0.01 kΩ	0.5 % + 2
	400.0 kΩ	0.1 kΩ	0.5 % + 2
	4.000 MΩ	0.001 MΩ	0.5 % + 2
	40.00 MΩ	0.01 MΩ	1.5 % + 3

电容 ³	50.00 nF	0.01 nF	2 % + 5	
	500.0 nF	0.1 nF	2 % + 5	
	5.000 μF	0.001 μF	5 % + 5	
	50.00 μF	0.01 μF	5 % + 5	
	500.0 μF	0.1 μF	5 % + 5	
	1000 μF	1 μF	5 % + 5	
频率 ⁴ Hz (10 Hz – 100 kHz)	50.00 Hz	0.01 Hz	不适用	
	500.0 Hz	0.1 Hz		
	5.000 kHz	0.001 kHz		
	50.00 kHz	0.01 kHz		
	100.0 kHz	0.1 kHz		
占空比 ⁴	1 % 至 99 %	0.10%	不适用	
交流电流 (40 Hz - 200 Hz)	4.000 A	0.001 A	1.5 % + 3	
	10.00 A	0.01 A		
直流电流	4.000 A	0.001 A	1.5 % + 3	
	10.00 A	0.01 A		
1. 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1% 的输入值。 2. 通常，开路测试电压为 2.0 V，短路电流 <0.6 mA。 3. 参数不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差（在 50 nF 量程内可能高达 1.5 nF）。 4. 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1% 的输入值。				
功能	过载保护	输入阻抗 (标称值)	共模抑制比	常规模式抑制比

交流电压	600 V ¹	>10 MΩ <100 pF ²	在直流电流下， 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 60 dB	—
交流毫伏	600 mV	>1M, <100 pF	在 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 80 dB	—
直流电压	600 V ¹	>10 MΩ <100 pF	在直流电流下， 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 100 dB	在 50 Hz 或 60 Hz 时，大于 60 dB
<p>1. 最大 6 x 10⁵ V Hz 2. 对于中等电压（交流电），输入阻抗约为 1 MΩ。</p>				
通用技术指标				
对任何端子及地线所施加的最高电压	600 V			
显示屏 (LCD)	6000 次计数，每秒更新三次			
电池类型	两节 AAA 电池 (NEDA 24A, IEC LR03)			
电池寿命	最少 200 小时			
温度				
工作温度	0 °C 至 40 °C			
储存温度	-30 °C 至 60 °C			
相对湿度				
工作湿度	低于 10°C 时无冷凝 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 90%RH；30 °C 至 40 °C 时 ≤ 75%RH			
工作湿度，40 MΩ 量程：	10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80%RH；30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70%RH			
海拔				
工作海拔	2000 m			
储存海拔	12000 m			
温度系数	0.1 X (指定精度) /°C (<18 °C 或 >28 °C)			
电流输入的保险丝保护	11A，1000V 快熔式，必须使用福禄克指定零件			
体积 (高 x 宽 x 长)	142 mm x 69 mm x 28mm			
重量	200 g			
防护等级	IEC 60529：IP 40			
安全性	IEC 61010-1: 600 V CAT III，污染等级 2			
电磁环境	IEC 61326-1：便携式			

电磁兼容性	仅在韩国适用。A类设备（工业广播和通信设备） ¹
1. 本产品符合工业（A类）电磁波设备的要求，购买者或用户应意识到这一点。该设备适用于工作环境，而非家庭环境。	

Ordering information



福禄克 106 掌上数字万用表

Fluke 106 Palm-sized Digital Multimeter

包括：

- 福禄克 106 掌上数字万用表
- 测试导线
- 两节 AAA 电池（已装入）
- 使用手册

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳 使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。

福禄克十字头绝缘螺丝刀 Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司
07/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229