


SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 1A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、 Temperatur Range: -25°C~+85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、 Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、 Material:Nylo66, UL94V-0

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A1251-02Y	1.25	4.25
A1251-03Y	2.50	5.50
A1251-04Y	3.75	6.75
A1251-05Y	5.00	8.00
A1251-06Y	6.25	9.25
A1251-07Y	7.50	10.50
A1251-08Y	8.75	11.75
A1251-09Y	10.00	13.00
A1251-10Y	11.25	14.25
A1251-11Y	12.50	15.50
A1251-12Y	13.75	16.75
A1251-20Y	23.75	26.75

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	料号 PART NO.	版本 REV.	
			X.±0.25	X'.±2'			版 本 REV.	A
			.X±0.20	.X'±1'	审核 CHECK	李春风 2018.01.15	品 名 TITLE	1.25-5Y
			.XX±0.15	.XX'±0.5'	核 准 APPROVAL	钟华华 2018.01.15	客户料号 CUTL. NO.	压线端子胶壳
			.XXX±0.10	.XXX'±0.5'	单 位 UNITS	罗孝金 2018.01.15		1/1
					比 例	1:1		



深圳市首韩科技有限公司



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

商品编码 Part Code:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

压线端子胶壳

规格型号 Part No:

1.25-5Y

### 贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

## 1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

## 2、USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃

环境温度：-25℃~+85℃

2.2 Applicable Wire Sizes:AWG#28

适用线规：AWG#28

2.3 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用PC板厚度：1.2~1.6 mm

## 3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxidized and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

## 4、Material:

### 材料 (以图纸为准)

P/N 零件名称	Type 类型	Material 材料	Finish 表面处理	Explain 说明
Terminal 端子	Contact 插簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡: 3~4 μ m	RoHS Compliant
Housing 孔座	Plastic 塑壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色: 白色	
Opening Wafer 开口针座	Contact 插针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡: 3~4 μ m	
	Plastic 塑壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色: 米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4 μ " m 镀金: 3~4 μ " m	
	Plastic 塑壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色: 白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡: 3~4 μ m	
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡: 3~4 μ m	
	Plastic 塑壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色: 米色	

## 5、Electrical Performance:

电气性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	125V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	1A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
5.4	Insulation Resistance 绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
5.5	Dielectric Strength 耐压	$\geq 500 \text{ V AC/minute}$

## 6、Mechanical Performance:

机械性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	$\geq 10 \text{ N}$ per pin
6.2	Female contact Retention force 端子固定力	$\geq 10 \text{ N}$ per pin
6.3	Plug-in force 插入力	$\leq 3 \text{ N}$ per pin
6.4	Plug-out force 拔出力	$\geq 0.5 \text{ N}$ per pin

## 7、Endurance Characteristics:

环境性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
7.1	Soldering rest 可焊性	Time: $2.5 \pm 0.5 \text{ S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5 \text{ S}$  Temperature: $260 \pm 5^\circ \text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ \text{C}$  Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$

7.2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	<p>Time: 5 ± 1S 时间: 5 ± 1S</p> <p>Temperature: 260 ± 5°C 温度: 260 ± 5°C</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p>
7.3	Heat test 耐热性	<p>Time: 96h 时间: 96 小时</p> <p>Temperature: +85 ± 3°C 温度: +85 ± 3°C</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤ 20 mΩ 接触电阻: ≤ 20 mΩ</p>
7.4	Cold test 耐冷性	<p>Time: 48h 时间: 48 小时</p> <p>Temperature: -25 ± 3°C 温度: -25 ± 3°C</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤ 20 mΩ 接触电阻: ≤ 20 mΩ</p>
7.5	Temperature Cycling 温度循环	<p>Low temperature: -25 ± 3°C 低温: -25 ± 3°C</p> <p>High temperature: 85 ± 3°C 高温: 85 ± 3°C</p> <p>For 5 cycles. test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 在进行测试</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤ 20 mΩ 接触电阻: ≤ 20 mΩ</p>

7.6	<p>Invariab lenes humidity 恒定湿热</p>	<p>Temperature: <math>60 \pm 2^{\circ}\text{C}</math> 温度: <math>60 \pm 2^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Relative humidity: 90%-96% RH 相对湿度: 90%-96% RH</p> <p>Tim: 96h 时间: 96 小时</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: <math>\leq 20 \text{ m}\Omega</math> 接触电阻: <math>\leq 20 \text{ m}\Omega</math></p> <p>Insulation Resistance: <math>\geq 100 \text{ M}\Omega</math> 绝缘电阻: <math>\geq 100 \text{ M}\Omega</math></p>
7.7	<p>Salt Spray 盐雾试验</p>	<p>Salt concentration: <math>5 \pm 1\%</math> 浓度: <math>5 \pm 1\%</math></p> <p>Temperature: <math>35 \pm 2^{\circ}\text{C}</math> 温度: <math>35 \pm 2^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Tim: <math>16 \pm 2\text{h}</math> 时间: <math>16 \pm 2</math> 小时</p> <p>After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured.</p> <p>把试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度 (<math>5 \pm 1</math>) %的氯化钠溶液,连续雾化 16 小时,试验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面沉积物,在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: <math>\leq 20 \text{ m}\Omega</math> 接触电阻: <math>\leq 20 \text{ m}\Omega</math></p>

## 8、Packaging Transportation Storage

包装、运输、贮存

### 8.1 Packaging

包装

- (1) **The packing of plastic inner is the plastic bag,the packing of inner terminal is panel mounting attach material packing, marked with product name, specification model, quantity, date in produced.**

塑件内包装为塑料袋，端子内包装为盘装带料包装，装（贴）入合格证，注明产品名称、规格型号、数量生产日期

- (2) **Exterior package is carton, facing the packing list, the packing list marked with product name, specification model, quantity, date of dispatch.**

外包装为纸箱，贴装箱单、装箱单上注明产品名称、规格型号、数量、出货日期

- (3) **The product in the box must not rock.**

产品在箱内不晃动

### 8.2 Transportation

运输

**Allow for any way transportation, can't get wet and mechanical in jury.**

允许用任何方式运输，勿淋湿及机械性损伤

### 8.3 Storage

贮存

**The connector of packing finished should be in the ambient temperature between-10℃ to+40℃, Relative humidity≤80%. To store in storehouse does not have acidic, alkaline air and other corrosive gas in the ambient air.**

包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃，相对湿度≤80%，周围空气中没有酸性，碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存